

Montaż ścienny na szynie SRW, certyfikat EN50125-3-1

Gotowa do montażu na szynie obudowa ze stali nierdzewnej EN50125-3 do montażu na słupie do zintegrowanego radia przytorowego, łączenia światłowodowego, punktu dostępu i dystrybucji energii.



FUNKCJE

Zakończenie: malowanie proszkowe odporne na promieniowanie UV

Korpus: Złożona i spawana szwem konstrukcja ze stali nierdzewnej o grubości 1.5 mm / 16 Gauge, wstępnie wyposażona w nakrętki nitowe M8 do montażu na ścianie i słupie

Drzwi: Narożnik uformowany w jednym kawałku, drzwi ze stali nierdzewnej 2 mm / 14 gauge z 180° lewym otworem z ogranicznikiem drzwi. Prawe drzwi otwierane są dostępne na życzenie

Dach: Osłona przeciwdeszczowa i przeciwsłoneczna chroniąca przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi

Blokada: Uchwyt wahadłowy z mechanizmem antywibracyjnym wyposażony w zamek Ronis 2131A z profilem DIN i blokadę dwupunktową Espagnolette

Dostęp kablowy: Płyta dławikowa na spodzie. Wycinki mogą być wymagane w oparciu o specyficzne wymagania projektu

Ochrona: Do NEMA Type 12; NEMA Type 13; NEMA Type 4X; IP66; IK10

Akcesoria wewnętrzne: Standard: Kieszeń na dokumenty A4; opcjonalnie: 19-calowe słupki z przodu, płyta montażowa z tyłu

Akcesoria zewnętrzne: Opcjonalnie: Uchwyty do podnoszenia, zestawy do montażu ściennego/na słupie

Dodatkowe informacje: W środowiskach zewnętrznych zaleca się stosowanie odpowietrznika kompensacyjnego ciśnienia. Również w środowiskach znanych z szybkich zmian temperatury należy wziąć pod uwagę kondensację. Standardowe obudowy RWS są dostarczane z 2 odpowietrznikami kompensacyjnymi ciśnienia. Jeden pod maską, jeden na płycie dławikowej. Odpowietrzniki kompensacji ciśnienia są również IP66.

Prawe drzwi otwierane są dostępne na życzenie. Wycięcia płyt dławikowych mogą być wymagane w oparciu o specyficzne wymagania projektu.

Opcjonalnie: 19-calowe słupki z przodu, płyta montażowa z tyłu

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Stopień ochrony	Zgodność z	Liczba opakowań	Kod koloru	Wykończenie	Materiał
SRW0806030	IP 66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Powłoka proszkowa	Stal nierdzewna
SRW0806021	IP 66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Powłoka proszkowa	Stal nierdzewna
SRW0604021	IP 66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Powłoka proszkowa	Stal nierdzewna
SRW0606030	IP 66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Powłoka proszkowa	Stal nierdzewna
SRW0606021	IP 66	EN 50125-3, IEC 62262, IEC 60529	1	RAL 7035	Powłoka proszkowa	Stal nierdzewna

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE