

RatiopacPRO EMC Panel przedni, szczelinowy, ekranowany



Panel przedni EMC można umieścić w specjalnych szynach poziomych z elewacją. Do mocowania nie są potrzebne żadne śruby. Konstrukcja umożliwia użytkownikom korzystanie z folii przedniej.

FUNKCJE

Mocowanie nie wymaga śrub

Specjalne szyny poziome zakrywają krawędzie panelu przedniego (górny i dolny) i zapobiegają pochylaniu się panelu przedniego

Materiał: Aluminium
Wykończenie: Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Typ akcesorium: Panel przedni
Typ produktu: Panel przedni



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie
24572-609	4U	63HP	1	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
24572-610	4U	84HP	1	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
24572-604	3U	42HP	1	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
24572-599	2U	28HP	1	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
24572-607	4U	28HP	1	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
24572-600	2U	42HP	1	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
24572-601	2U	63HP	1	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
24572-605	3U	63HP	1	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
24572-602	2U	84HP	1	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
24572-603	3U	28HP	1	Anodyzowany	Przewodzące	Nie

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie
24572-608	4U	42HP	1	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
24572-606	3U	84HP	1	Anodyzowany	Przewodzące	Nie

Table 2/2

Numer katalogowy	Głębokość	Wysokość	Szerokość
24572-609	2.5mm	172.9mm	319.7mm
24572-610	2.5mm	172.9mm	426.4mm
24572-604	2.5mm	128.4mm	213.2mm
24572-599	2.5mm	84mm	141.9mm
24572-607	2.5mm	172.9mm	141.9mm
24572-600	2.5mm	84mm	213.2mm
24572-601	2.5mm	84mm	319.7mm
24572-605	2.5mm	128.4mm	319.7mm
24572-602	2.5mm	84mm	426.4mm
24572-603	2.5mm	128.4mm	141.9mm
24572-608	2.5mm	172.9mm	213.2mm
24572-606	2.5mm	128.4mm	426.4mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W celu uzyskania obudowy ekranowanej należy zamontować wszystkie uszczelnienia EMC (panel przedni/tylny ? panel boczny; panel boczny ? płyta pokryw; panel przedni/tylny ? szyna pozioma; szyna pozioma ? szyna pozioma).

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE