


# Panel tylny dla RatiopacPRO/PropacPRO, perforowany, retrofit ekranowanie



Perforowany panel tylny, Al, 2.5 mm jest nieekranowany.  
Tylina strona jest przewodząca.

## FUNKCJE

Panel tylny, Al, 2.5 mm, przód: Anodowany, tył:  
Przewodzący, nieekranowany

Umożliwia montaż na szynach poziomych

**Wykończenie:** Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana  
**Materiał:** Aluminium  
**Rodzina produktów:** RatiopacPRO; RatiopacPRO air  
**Typ produktu:** Panel boczny  
**Typ:** Panel tylny  
**Współpracuje z:** Obudowy



## SPECYFIKACJE

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Szerokość stojaka | Liczba opakowań | Wysokość | Szerokość |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------|
| 20848-680        | 2U               | 42HP              | 1               | 83.5mm   | 213mm     |
| 20848-681        | 2U               | 63HP              | 1               | 83.5mm   | 319.7mm   |
| 20848-633        | 3U               | 28HP              | 1               | 123.4mm  | 141.9mm   |
| 20848-634        | 3U               | 42HP              | 1               | 123.4mm  | 213mm     |
| 20848-635        | 3U               | 63HP              | 1               | 123.4mm  | 319.7mm   |
| 20848-636        | 3U               | 84HP              | 1               | 123.4mm  | 426.4mm   |
| 20848-657        | 4U               | 42HP              | 1               | 168.9mm  | 213mm     |
| 20848-658        | 4U               | 63HP              | 1               | 168.9mm  | 319.7mm   |
| 20848-659        | 4U               | 84HP              | 1               | 168.9mm  | 426.4mm   |
| 20848-643        | 6U               | 84HP              | 1               | 256mm    | 426.4mm   |
| 20848-640        | 6U               | 28HP              | 1               | 256mm    | 141.9mm   |

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Szerokość stojaka | Liczba opakowań | Wysokość | Szerokość |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------|
| 20848-641        | 6U               | 42HP              | 1               | 256mm    | 213mm     |
| 20848-642        | 6U               | 63HP              | 1               | 256mm    | 319.7mm   |
| 20848-656        | 4U               | 28HP              | 1               | 168.9mm  | 141.9mm   |
| 20848-679        | 2U               | 28HP              | 1               | 83.5mm   | 141.9mm   |
| 20848-682        | 2U               | 84HP              | 1               | 83.5mm   | 426.4mm   |
| 20848-744        | 5U               | 28HP              | 1               | 220mm    | 141.9mm   |
| 20848-745        | 5U               | 42HP              | 1               | 220mm    | 213mm     |
| 20848-746        | 5U               | 63HP              | 1               | 220mm    | 319.7mm   |
| 20848-747        | 5U               | 84HP              | 1               | 220mm    | 426.4mm   |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.