

Zespoły chłodzone VITA Conduction



Zamówić i zarządzać jednym numerem części dla całego zespołu CCA, w tym oznakowaniem części i etykietowaniem elementów, a także lokówkami kart, ekstraktorami, kluczami kodującymi, uszczelkami EMC i podkładkami termicznymi.

FUNKCJE

Pełne usługi projektowe, w tym analiza termiczna

Szybka realizacja wydrukowanych w 3D CCA i ramki do kontroli dopasowania

Szablony CAD zgodne ze standardami do pobrania - dostępne szablony 3 U i 6 U.

Dostępne w kolorze czarnym anodowym, folii chemicznej, wykończeniach niklu bezelektronowego

Dostępne opakowanie ESD



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Współpracuje z	Siła zaciskowa	Szerokość szczeliny	Cecha projektowa	Wydajność termiczna	Profil
3U260VITA30.1PS-700	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Lepszy	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA46.0PS-700	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Lepszy	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2PS-311	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Kompensacja tolerancji	Lepszy	6.35 x 6.26 mm
3U260VITA48.2SS-311	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Kompensacja tolerancji	Lepszy	6.35 x 6.26 mm
3UVPX48.2-PS260HTSI-311	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	272 – 318kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Kompensacja tolerancji	Najlepszy	6.35 x 6.26 mm

Numer katalogowy	Współpracuje z	Siła zaciskowa	Szerokość szczeliny	Cecha projektowa	Wydajność termiczna	Profil
6U260IEEE1101.2PS-700	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Lepszy	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA30.1PS-700	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Lepszy	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA46.0PS-700	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)		Lepszy	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2PS-311	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Kompensacja tolerancji	Lepszy	6.35 x 6.26 mm
6U260VITA48.2SS-311	Obudowy z chłodzeniem przewodnościowym	136 – 181kgf	PCB + (7.0 - 7.9 mm)	Kompensacja tolerancji	Lepszy	6.35 x 6.26 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Zgodność z	Orientacja	Wykończenie	Materiał
3U260VITA30.1PS-700	3U	ANSI/VITA 30.1-2008	Pierwotne		Aluminium
3U260VITA46.0PS-700	3U	ANSI/VITA 46.0-2019	Pierwotne		Aluminium
3U260VITA48.2PS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	Pierwotne	Black Anodized	Aluminium
3U260VITA48.2SS-311	3U	ANSI/VITA 48.2-2020	Drugorzędne	Black Anodized	Aluminium
3UVPX48.2-PS260HTSI-311	3U				Aluminium
6U260IEEE1101.2PS-700	6U		Pierwotne		Aluminium
6U260VITA30.1PS-700	6U	ANSI/VITA 30.1-2008	Pierwotne		Aluminium
6U260VITA46.0PS-700	6U	ANSI/VITA 46.0-2019	Pierwotne		Aluminium
6U260VITA48.2PS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	Pierwotne	Black Anodized	Aluminium
6U260VITA48.2SS-311	6U	ANSI/VITA 48.2-2020	Drugorzędne	Black Anodized	Aluminium

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Od czasu do czasu nVent może modyfikować specyfikacje swoich produktów tak, aby były zgodne z obowiązującymi normami branżowymi, wojskowymi lub innymi odpowiednimi normami. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, unieważnione lub zastąpione specyfikacje wojskowe mogą być certyfikowane zgodnie z najnowszymi lub zastępującymi specyfikacjami. Produkty wyprodukowane zgodnie z takimi specyfikacjami będą uważane za w pełni zgodne, niezależnie od tego, czy użytkownik został powiadomiony o takich modyfikacjach, nawet jeśli różnią się one od oryginalnej specyfikacji lub tych, do których odnosi się klient.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.