


Płyta montażowa VPX

Płyta montażowa nVent SCHROFF VPX charakteryzuje się doskonałą integralnością sygnału, co zapewnia najwyższą szybkość transmisji danych.



FUNKCJE

Zgodnie z: Podstawowy standard VITA 46.0 VPX; VITA 46.3 Serial RapidIO w VPX; VITA 46.4 PCI Express na złączu VPX Fabric; VITA 46.7 Ethernet na złączu VPX Fabric; VITA 46.11 System Management for VPX

MIKROPRZELĄCZNIK ustawień gniazda systemowego

Połączenia JTAG

Zamykane złącza AUX i Sense

Kołki M4 do zasilania, maks. 22 A na gniazdo dla każdego napięcia



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Wysokość stojaka	Typ płyty montażowej	Szerokość szczeliny	Typ złącza
23001-812	Płyta montażowa	5	3U	VPX Full-mesh	4HP	MultiGig
23001-813	Płyta montażowa	5	3U	VPX Full-mesh	4HP	MultiGig
23001-814	Płyta montażowa	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-815	Płyta montażowa	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-816	Płyta montażowa	10	6U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-834	Płyta montażowa	9	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ złącza zasilania	Typ złącza mediów	Szerokość	Liczba opakowań	Certyfikaty
23001-812	Słupki Powerstud M4	Microfit, 8-stykowe	120.67mm	1	VITA, RoHS

Numer katalogowy	Typ złącza zasilania	Typ złącza mediów	Szerokość	Liczba opakowań	Certyfikaty
23001-813	Słupki Powerstud M4	Microfit, 8-stykowe	120.67mm	1	RoHS, VITA
23001-814	Słupki Powerstud M4	Microfit, 8-stykowe	186.46mm	1	VITA, RoHS
23001-815	Słupki Powerstud M4	Microfit, 8-stykowe	186.46mm	1	RoHS, VITA
23001-816	Słupki Powerstud M4	Microfit, 8-stykowe	262.55mm	1	VITA, RoHS
23001-834	Słupki Powerstud M4	Microfit, 8-stykowe	253mm	1	VITA

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Inne VPX Backplane i niestandardowe VPX Backplane projekty na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.