

Cofret din oțel inoxidabil cu ușă dublă, ADR



Cofretele din oțel inoxidabil cu ușă dublă din gama ADR sunt ideale pentru instalare în spații limitate, unde deschiderea unei uși simple ar ocupa prea mult spațiu în fața cofretului. Capacitatea portantă a ușilor crește, de asemenea, deoarece se împarte la două uși. Cu un grad de protecție IP 55, componentele din interiorul cofretului sunt bine protejate, acesta fiind astfel bine adecvat pentru utilizare în domenii cum sunt industria alimentară, a băuturilor sau a produselor farmaceutice, precum și în aproape toate celelalte medii dependente de clasa de protecție.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

CARACTERISTICI

Material: Oțel inoxidabil cu granularitate AISI 304L/AISI 316L. Corp: 1.5 mm. Ușă: 2 mm. Contrapanou: Oțel galvanizat de 2.5 mm.

Corp: Pliat și sudat în linie. Pentru a facilita instalarea, fiecare colț din spate al dulapului este marcat cu laser pentru a indica cu precizie unde să găuriți și să aplicați suporturile AWS pentru montare murală.

Ușă: Colțul se formează dintr-o bucată. Montare la suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale ascunse din oțel inoxidabil AISI 304 cu bolț demontabil. Etanșarea este asigurată de o garnitură din poliuretan injectat sau de o garnitură din silicon injectat. Șuruburi interioare sudate M6 pentru montarea profilurilor opționale pentru uși MMDP.

Încuietoare: Încuietoare personalizată, cu închiderea cromată double-bit cu deplasare 90° și mecanism anti-vibrare. Încuietoare tip Espagnolette cu închidere în 3 puncte. Încuietoarea din oțel inoxidabil și alte versiuni sunt disponibile ca accesorii.

Contrapanou: Fixată pe bolțuri M8 sudate pe partea posterioară a cofretului. În cofretele cu înălțimea sau lățimea de peste 800 mm, contrapanoul este prevăzut cu un pliu pe fiecare dintre cele patru laturi, pentru o rigiditate sporită. Prin utilizarea accesoriului AMG, contrapanoul poate fi reglat pe adâncime.

Acces cabluri: Nu sunt prevăzute deschideri în plăcile de intrare cabluri pentru a menține etanșeitatea și curățenia.

Finisaj: Oțel inoxidabil pregranulat, 400.

Protecție: Corespunde IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Livrare: Contrapanoul, completat cu accesorii de montare și facilități de împământare. Ambalat în carton reutilizabil.

Informații suplimentare: În cazul aplicațiilor în medii dure sau în exterior, se recomandă utilizarea echipamentelor de control termic, a ventilatoarelor și elementelor de protecție impermeabile. Pentru informații suplimentare consultați secțiunea pentru accesorii generale și capitolul „Informații tehnice”.


Body Thickness: 1.5mm
Door Thickness: 2mm
Finish: Lustruit

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Gasket Type	Material	Max Mounting Depth
ADR1001230	1000mm	1200mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ADR1201240-316	1200mm	1200mm	400mm	Silicone	Stainless Steel 316	382mm
ADR1001030-316	1000mm	1000mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ADR1001230-316	1000mm	1200mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ADR1001030	1000mm	1000mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ADR1201240	1200mm	1200mm	400mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	382mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

* Încuietoare tip espagnolette în 3 puncte.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE