

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a BC200 Beam Clamp attachment. This solution attaches easily to beam flanges, dramatically reducing installation time and improving productivity.

Engineered for high-performance data cable management, this system supports Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic cables with superior fill capacity and load ratings compared to most non-continuous alternatives. The Assemblies' rounded edges ensure proper bend radius support, protecting cable integrity and optimizing performance.

CARACTERÍSTICAS

Easy beam flange installation

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable — including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Materia l	Acabamento	Diâmetr o	Area	Cable Capacity, Cat 6
CAT16HPBC200	181014	Aço	Pregalvanized, Electro galvanized	25 mm	690mm ²	15
CAT21HPBC200	181239	Aço	Pregalvanized, Electro galvanized	33.3 mm	1174mm ²	40

Número de catálogo	Número do artigo	Materia l	Acabamento	Diâmetr o	Area	Cable Capacity, Cat 6
CAT32HPBC200	181015	Aço	Pregalvanized, Electro galvanized	50 mm	2561mm ²	60
CAT48HPBC200	181236	Aço	Pregalvanized, Electro galvanized	75 mm	5974mm ²	150
CAT64HPBC200	181016	Aço	Pregalvanized, Electro galvanized	100 mm	9987mm ²	220

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Cable Capacity, Cat 6A	Cable Capacity, Cat 5e	Espessura do flange	Static Load
CAT16HPBC200	181014	10	20	16 mm Max	270N
CAT21HPBC200	181239	25	50	16 mm Max	270N
CAT32HPBC200	181015	35	90	16 mm Max	270N
CAT48HPBC200	181236	80	200	16 mm Max	270N
CAT64HPBC200	181016	140	330	16 mm Max	270N

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

