

Minirăcitor industrial, TCW



Minirăcitorul industrial cu apă oferă precizie și fiabilitate într-un design compact. Răcirea de mare precizie îmbunătățește calitatea producției și duce la rezultate superioare și mai constante. Gama largă de accesorii și opțiuni permite configurații multiple ale răcitorului pentru a răspunde nevoilor diferite privind aplicațiile. Minirăcitorul are un design ecologic cu componente de înaltă performanță.

CARACTERISTICI

Compresor ermetic.

Țevi de alamă pentru circuit frigorific.

Evaporator cu placă inoxidabilă sudată.

Serpentină de condensare de înaltă eficiență.

Ventilator axial

Circuit de lichid pentru materiale neferoase.

Circuit de lichid standard cu rezervor deschis și pompă.

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominal Voltage	Rated Frequency	Refrigerant
TCW31	3000W	3450W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TCW19	2200W	2550W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TCW12	1600W	1900W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TCW41	3900W	4450W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A
TCW08	900W	1100W	Water	230V	50 – 60Hz	R134a, R513A

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Notă: Elementele sunt personalizabile, contactați nVent pentru configurare.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE