

Dulap din oțel inoxidabil cu o singură ușă pentru industria petrolului și a gazelor, ASR-OG



Gama de cofrete din oțel inoxidabil cu o singură ușă, ASR-OG, cu clasă de protecție IP 66, conține produse de stoc disponibile în patru dimensiuni diferite, care se potrivesc cu majoritatea aplicațiilor uzuale. Riscul de defectare a componentelor și, cu acesta, perioadele inutile de nefuncționare sunt eliminate, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în cofret. Această gamă de cofrete este adecvată pentru montarea echipamentelor industriale în medii expuse unor procese chimice corozive, inclusiv clorurilor, în utilizări maritime în care intră în contact cu apa sărată și în zonele de coastă.

STANDARDE INDUSTRIALE

CE, UK CA

CARACTERISTICI

Material: Oțel inoxidabil cu granularitate AISI 316L. Corp: 2 mm. Ușă: 2 mm. Placă de montare: oțel galvanizat de 2 mm.

Corp: Pliat și sudat pe margini cu suporturi pentru montare pe perete sudate la partea posterioară.

Ușă: Colțul se formează dintr-o bucată. Montare la suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale ascunse din oțel inoxidabil AISI 304 cu bolț demontabil. Se pot fixa astfel încât deschiderea să fie pe stânga sau pe dreapta. Etanșarea este asigurată de o garnitură din poliuretan injectat. Pentru AISI 316L, etanșarea este asigurată de o garnitură din silicon injectat. Șuruburi interioare sudate M6 pentru montarea profilurilor opționale pentru uși MMDP.

Încuietoare: Cu încuietoare cu mâner în T cu cheie 333 din oțel inoxidabil 316L și sistem de închidere de tip espanioletă în trei puncte din oțel inoxidabil 316L.

Contrapanou: Placa de montare este marcată pe verticală la intervale de 10 mm pentru o poziționare mai simplă a echipamentului pe verticală. La partea superioară și inferioară sunt dispuse orificii pentru a facilita fixarea cablurilor. Fixată pe bolțuri M8 sudate pe partea posterioară a dulapului. Pe toate laturile la peste 800 mm sunt prevăzute margini pliate pentru o rigiditate sporită. Prin utilizarea accesoriului AMG, se poate regla pe adâncime poziția plăcii de montare.

Acces cabluri: Cu placă de intrare a cablurilor la partea inferioară, pentru a facilita cablarea plăcii de montare.

Protecție: Corespunde cu IP 66 | TIP 4X, 12 | IK 10.

Finisaj: Oțel inoxidabil cu granularitate 240s (în medie 0.5 microni).

Aprobări: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.


Livrare: Dulap cu ușă, placă de montare, placă de intrare a cablurilor și accesorii de montaj.

Body Thickness:	2mm
Door Thickness:	2mm
Finish:	Lustruit

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Max Mounting Depth	Material
ASR0808030PEOG	800mm	800mm	300mm	No	282mm	Stainless Steel
ASR1208040OG	1200mm	800mm	400mm	Yes	382mm	Stainless Steel 316
ASR1208040PEOG	1200mm	800mm	400mm	No	382mm	Stainless Steel
ASR1208030PEOG	1200mm	800mm	300mm	No	282mm	Stainless Steel
ASR1208030OG	1200mm	800mm	300mm	Yes	282mm	Stainless Steel 316
ASR1008040PEOG	1000mm	800mm	400mm	No	382mm	Stainless Steel
ASR0808030OG	800mm	800mm	300mm	Yes	282mm	Stainless Steel 316
ASR1008040OG	1000mm	800mm	400mm	Yes	382mm	Stainless Steel 316

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE