


Dulap din oțel inoxidabil, versiunea compactă, cu ușă dublă, EKDS



Gama EKDS de dulapuri industriale compacte din oțel inoxidabil cu ușă dublă, cu gradul de protecție IP 55, este ideală pentru instalarea în spații restrânse, unde deschiderea unei uși simple ar ocupa prea mult spațiu în fața dulapului. Capacitatea portantă a ușilor crește, de asemenea, deoarece se împarte la două uși. Cu gradul de protecție IP 55, componentele din interiorul dulapului sunt bine protejate și fac ca acesta să fie bine adecvat pentru aproape orice mediu dependent de clasa de protecție. Varianta cu gradul de protecție IP 66 este disponibilă și cu uși individuale cu separator vertical central.

STANDARDE INDUSTRIALE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

CARACTERISTICI

Material: Oțel inoxidabil cu granularitatea AISI 304L/AISI 316L. Corp și panou posterior detașabil: 1,5 mm. Ușă: 2 mm. Plăci inferioare: 1,5 mm. Contrapanou: oțel galvanizat de 3 mm

Corp: Dulap cu corp monobloc. Profilurile de adâncime integrate, cu model de găuri, permit ajustarea contrapanoului în adâncime.

Ușa: Montată la suprafață cu 4 balamale, inclusiv cadru de ușă cu model de găuri de 25 mm și contacte de împănțare. Ușile standard nu pot fi inversate.

Panoul posterior: Montat cu șuruburi torx M6. Instalații standard pentru montare pe ușă din spate. Panouri posterioare divizate în dulapuri cu lățimea de 1600 mm.

Încuietoearea: Sistem de închidere de tip espagnolette în 4 puncte în ușa principală și sistem de închidere în 2 puncte în ușa secundară. Sistem de închidere standard cu dublu bac, cu inserție de 3 mm. Inserțiile standard, cilindrii, mânerle pivotante și mânerle în formă de T sunt disponibile ca accesorii.

Plăcile inferioare: O placă inferioară dintr-o bucată cu garnitură din poliuretan injectat pentru a asigura etanșare maximă. Pentru dulapurile cu lățimea de 1200 mm sau mai mare sunt furnizate două plăci inferioare.

Împănțare: Ușa are contacte de împănțare sudate separate, iar împănțarea cadrului se poate realiza utilizând ECF.

Contrapanou: Dublu pliat și se glisează în poziție. Adâncime reglabilă în trepte de 25 mm. Contrapanoul este livrat atașat pe partea exterioară a ambalajului dulapului. Se fixează în interiorul dulapurilor cu lățimea de 1600 mm. Pentru lățimea de 1600 mm, placa de adaos este inclusă.

Finisaj: Oțel inoxidabil cu granularitate 400.

Protecție: Versiune cu ușă dublă, conformă cu IP 55, TYPE 12, IK 10. Uși individuale cu separator vertical sudat, conforme cu IP 66, TYPE 4X, 12, IK 10.

Livrare: Corp monobloc cu ușă montată și panou posterior, plăci inferioare și contrapanou, inclusiv contacte de împământare a ușii. Se livrează pe un palet cu lățime identică cu aceea a dulapului, pentru a permite fixarea fără îndepărtare. Contrapanoul este atașat pe partea exterioară a ambalajului dulapului. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.

Panoul posterior: Montat cu șuruburi torx M6; instalații standard pentru montajul pe ușa din spate; panouri posterioare divizate în dulapuri late de 1600 mm

Încuietorea: Sistem de închidere de tip espanioletă în 4 puncte în ușa principală și sistem de închidere în 2 puncte în ușa secundară; încuietore cu bac dublu standard cu inserție de 3 mm; inserțiile standard, cilindrii, mânerele de ridicare și mânerele în T sunt disponibile ca accesorii.

Plăcile inferioare: O placă inferioară dintr-o bucată cu garnitură din poliuretan injectat pentru a asigura etanșare maximă.

Împământare: Ușa are contacte de împământare sudate separate, iar împământarea cadrului se poate realiza utilizând ECF.

Contrapanou: Dublu pliată și se glisează în poziție; adâncime reglabilă în trepte de 25 mm; contrapanoul este livrat atașat la exteriorul ambalajului dulapului; fixat în interiorul dulapurilor cu lățimea de 1600 mm; pentru lățimea de 1600 mm, placa de adaos este inclusă

Protecție: Versiune cu ușă dublă, conformă cu IP 55 | TIP 12 | IK 10; uși individuale cu separator vertical sudat, conforme cu IP 66 | TIP 4X, 12 | IK 10

Livrare: Corp monobloc cu ușă montată și panou posterior, plăci inferioare și contrapanou, inclusiv contacte de împământare a ușii; se livrează pe un palet cu lățime identică cu aceea a dulapului, pentru a permite fixarea fără îndepărtare; contrapanoul este atașat pe partea exterioară a ambalajului dulapului. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile

Body Thickness: 1.5mm
Door Thickness: 2mm
Finish: Lustruit

SPECIFICAȚII


Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Material	Panel Size	Weight
EKDS16124-316	1600mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 316	1494 x 1094mm	148kg
EKDS12124-316	1200mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 316	1094 x 1094mm	120kg
EKDS20124	2000mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 1094mm	181kg
EKDS18164-4X	1800mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 1494mm	
EKDS18164-316	1800mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 316	1694 x 1494mm	216kg
EKDS20124-316	2000mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 316	1894 x 1094mm	181kg
EKDS18164	1800mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 1494mm	216kg
EKDS20124-4X	2000mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 1094mm	
EKDS12124-4X	1200mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1094 x 1094mm	120kg
EKDS18124-4X	1800mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 1094mm	151.9kg
EKDS18124-316	1800mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 316	1694 x 1094mm	165kg
EKDS12124	1200mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1094 x 1094mm	120kg
EKDS18124	1800mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 1094mm	165kg

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Material	Panel Size	Weight
EKDS20164-316	2000mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 316	1894 x 1494mm	235kg
EKDS20164-4X	2000mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 1494mm	
EKDS16124	1600mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 1094mm	148kg
EKDS20164	2000mm	1600mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 1494mm	235kg
EKDS16124-4X	1600mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 1094mm	120kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

*Uși individuale cu versiunea cu separator vertical.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE