

Aparat de aer condiționat E-NOX cu montare verticală, în exterior



Această unitate de răcire E-NOX, cu montare verticală în exterior și grad de protecție IP55 - NEMA TYPE 4 (cadru din oțel inoxidabil 4X), este disponibilă în numeroase dimensiuni diferite, pentru diverse cerințe de răcire ale mediului exterior. Aceasta înseamnă că soluția de răcire potrivită poate fi aleasă cu ușurință. Unitatea de răcire este ușor de instalat și este disponibilă, de asemenea, confecționată din oțel inoxidabil, pentru medii dure.

CARACTERISTICI

Microport avansat: Permite utilizatorilor să configureze dacă ventilatorul intern trebuie să rămână activ sau să fie dezactivat atunci când microportul este deschis.

Modul ECO: Integrată standard în întreaga gamă pentru a optimiza eficiența energetică și a reduce consumul de energie.

Conversia unităților de temperatură (°C/°F): Comutați fără probleme între Celsius și Fahrenheit modificând un singur parametru.

CantitaÎntreținere predictivă: Un sistem inteligent de autoînvățare monitorizează performanța și notifică utilizatorii când este necesară întreținerea, reducând la minimum timpul de inactivitate.

Modul Service: Permite efectuarea unei verificări rapide de diagnosticare pentru a verifica funcționarea corectă a unității.

Gestionarea condensului de apă: Toate modelele sunt echipate cu un sistem extern de evacuare a condensului, de la 1000 W în sus. Acest sistem fără consum de energie elimină condensul fără a necesita drenaj extern sau alimentare cu energie electrică.

Garnituri integrate sub formă de benzi: Benzile de etanșare instalate din fabrică asigură potrivirea perfectă între aparatul de aer condiționat și cofretul electric, oferind protecție IP ridicată și simplificând instalarea.

Sistem de montare a filtrului magnetic: Simplifică înlocuirea filtrului, păstrând în același timp designul elegant și modern al gamei E-NOX.

Termostat digital (TX-i40) : Oferă control deplin și flexibilitate cu o interfață intuitivă și opțiuni avansate de conectivitate. Termostatul din seria NOX este prevăzut cu un cablu de 3 metri cu suport metalic cu șină DIN pentru a fi montat în cofret, astfel încât afișajul să fie protejat împotriva apei și prafului.

Strat de acoperire a suprafeței condensatorului: acesta va preveni defectarea condensatorului din cauza mediilor dure.

SPECIFICAȚII

Table 1/3

Număr de catalog	Cooling Capacity, L35L35	Cooling Capacity, L35L50	Nominal Voltage	Number of Phases	Frequency	Refrigerant
NOX06B0E1U00009	720W	555W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX08B0E1U00009	880W	705W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX10C0E1U00009	1000W	760W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX12C0E1U00009	1250W	930W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX16B0E1U00000	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX10B0E1U00009	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX20B0E1U00009	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX06C0E1U00009	720W	555W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX08B0E1U00000	880W	705W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX40B0E1U00009	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX30B0E1U00009	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX08C0E1U00009	880W	705W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX20C0E1U00000	2000W	1500W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX30B0E1U00000	3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX20B0E1U00000	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12B0E1U00000	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX16B0E1U00009	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX06C0E1U00000	720W	555W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX08C0E1U00000	880W	705W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX16C0E1U00009	1600W	1100W	115V	1Ph	60 Hz	R513A

Table 2/3

Număr de catalog	Cooling Capacity, L35L35	Cooling Capacity, L35L50	Nominal Voltage	Number of Phases	Frequency	Refrigerant
NOX20C0E1U00009	2000W	1500W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX10C0E1U00000	1000W	760W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX16C0E1U00000	1600W	1100W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX06B0E1U00000	720W	555W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX40B0E1U00000	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12B0E1U00009	1250W	930W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX10B0E1U00000	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12C0E1U00000	1250W	930W	115V	1Ph	60 Hz	R513A
NOX10K0E1U00009	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX08K0E1C00000	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX16K0E1U00009	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX10K0E1U00000	1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A

Număr de catalog	Cooling Capacity, L35L35	Cooling Capacity, L35L50	Nominal Voltage	Number of Phases	Frequency	Refrigerant
NOX12K0E1C00009	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX12K0E1C00000	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX08K0E1C00009	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX06K0E1C00000	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX16K0E1U00000	1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX06K0E1C00009	720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz	R513A
NOX60H0E1U00000	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EMO60NME9	6050W	4530W	460V	3Ph	60 Hz	R407C

Table 3/3

Număr de catalog	Cooling Capacity, L35L35	Cooling Capacity, L35L50	Nominal Voltage	Number of Phases	Frequency	Refrigerant
EMO80MME9	7600W	5700W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
EMO80NME9	7950W	5930W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
NOX20H0E1U00000	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EMO60MMEB	5800W	4350W	400V	3Ph	50 Hz	R407C
NOX40H0E1U00009	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
NOX20H0E1U00009	2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
NOX40H0E1U00000	3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EMO60NMEB	6050W	4530W	460V	3Ph	60 Hz	R407C
EMO60MME9	5800W	4350W	400V	3Ph	50 Hz	R407C
EMO80MMEB	7600W	5700W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
EMO80NMEB	7950W	5930W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
EMOA0NMEB	9850W	7350W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
NOX30H0E1U00009	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EMOA0MME9	9400W	7000W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
EMOA0MMEB	9400W	7000W	400V	3Ph	50 Hz	R134a
NOX30H0E1U00000	3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A
EMOA0NME9	9850W	7350W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
NOX60H0E1U00009	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz	R513A

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Modbus RTU (RS485) integrat Disponibil pentru toate unitățile echipate cu termostatul TX-i40, permițând integrarea perfectă în rețelele de comunicații industriale.

Secvențiere avansată Permite funcționarea coordonată a două unități pentru echilibrarea sarcinii și redundanță, prelungind durata de viață a sistemului.

Versiune cu zgomot redus Configurație opțională cu ventilatoare cu viteză modulată pentru funcționare silențioasă în medii rezidențiale sau comerciale sensibile la zgomot.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE