

Flerfunktionsfästen, 14 mm Hål 1, 14 mm Hål 2

KATALOGNUMMER

CSBMA050050EG



DESIGN

Fördelar lasten på två ankare

Minimerar antalet monterade stag som behövs för betong och träkonstruktioner

Idealisk för montering i tak

Används för både svängstödsapplikationer i både sid- och längsled

Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäker stagning

Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021



PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 404371

Material: Stål

Yta: Elförzinkat

Hålstorlek 1 (HS1): 14 mm

Hålstorlek 2 (HS2): 14 mm

A.: 304.8 mm

B.: 63.5 mm

C.: 63.5 mm

D.: 228.6 mm




YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Monteras på konstruktionen med hjälp av hål som visas i HS1.

Konstruktionsinfästning och stagprofil ingår ej.

FM Belastning				
Delnummer	Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBMA050050EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N
CSBMA050075EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

