

nVent CADDY Speed Link SLK med krok



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste

Kan hängas i många olika nVent CADDY fästelement

Fästs i byggnadskonstruktionen eller hängande installationer genom att träs runt och krokas i stål vajer

Lätt att ta bort för applikationer som behöver underhållas

Fjädrande hake på kroken ger säker koppling

Kabeln förs in genom hålet och krokens nedre sida används som ändstopp

Finns även i utförande med Y-krok

Material:	Stål;Polypropylen;Zinklegering
Yta:	Elförzinkat
Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	5:01
Uppfyller:	SMACNA HVAC-DCS



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerdiameter	Vajerlängd	A.	B.
SLK15L1	196508	1568223	1.5 mm	1m	48 mm	18 mm
SLK15L10	196513	1568228	1.5 mm	10m	48 mm	18 mm
SLK15L2	196509	1568224	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm
SLK15L2R2	196614	1568177	1.5 mm	2m	48 mm	18 mm
SLK15L3	196510	1568225	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm
SLK15L3R2	196615	1568178	1.5 mm	3m	48 mm	18 mm
SLK15L5	196511	1568226	1.5 mm	5m	48 mm	18 mm
SLK2L1	196537	1568229	2 mm	1m	57 mm	22 mm
SLK2L10	196542	1568234	2 mm	10m	57 mm	22 mm
SLK2L2	196538	1568230	2 mm	2m	57 mm	22 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerdiameter	Vajerlängd	A.	B.
SLK2L2R2	196619		2 mm	2m	57 mm	22 mm
SLK2L3	196539	1568231	2 mm	3m	57 mm	22 mm
SLK2L3R2	196620		2 mm	3m	57 mm	22 mm
SLK2L5	196540	1568232	2 mm	5m	57 mm	22 mm
SLK3L1	196700	1568125	3 mm	1m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L10	196705	1568126	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L2	196701	1568129	3 mm	2m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L3	196702	1568133	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L3R2	196625	1568134	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm
SLK3L5	196703	1568139	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerdiameter	Vajerlängd	A.	B.
SLK3L5R2	196626	1568140	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	C.	Höjd (H)	Bredd (W)	Tjocklek (T)
SLK15L1	196508	1568223	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L10	196513	1568228	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L2	196509	1568224	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L2R2	196614	1568177	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L3	196510	1568225	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L3R2	196615	1568178	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK15L5	196511	1568226	4.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L1	196537	1568229	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L10	196542	1568234	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L2	196538	1568230	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L2R2	196619		5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L3	196539	1568231	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L3R2	196620		5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2L5	196540	1568232	5.5 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK3L1	196700	1568125	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L10	196705	1568126	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L2	196701	1568129	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L3	196702	1568133	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm
SLK3L3R2	196625	1568134	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	C.	Höjd (H)	Bredd (W)	Tjocklek (T)
SLK3L5	196703	1568139	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	C.	Höjd (H)	Bredd (W)	Tjocklek (T)
SLK3L5R2	196626	1568140	6.1 mm	62 mm	24 mm	16 mm

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vinkel (a)	Statisk belastning	Certifieringar
SLK15L1	196508	1568223	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L10	196513	1568228	90 ° Max	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L2	196509	1568224	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L2R2	196614	1568177	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L3	196510	1568225	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L3R2	196615	1568178	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L5	196511	1568226	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK2L1	196537	1568229	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L10	196542	1568234	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L2	196538	1568230	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L2R2	196619		90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L3	196539	1568231	90 ° Max	440N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L3R2	196620		90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L5	196540	1568232	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK3L1	196700	1568125	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L10	196705	1568126	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2	196701	1568129	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3	196702	1568133	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3R2	196625	1568134	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5	196703	1568139	90 ° Max	890N	SMACNA

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vinkel (a)	Statisk belastning	Certifieringar
SLK3L5R2	196626	1568140	90 ° Max	890N	SMACNA



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

