

# Teleskopiskt rörstativ



nVent CADDY teleskopiskt rörstöd är en justerbar och flexibel lösning för att stödja horisontella rördragningar med hjälp av en traditionell V-sadel eller bultad flänsinfästning. Konstruktionen säkerställer en snabbare installation som snabbt kan anpassas till olika rörstorlekar och höjder från golvet. Den unika V-bultinfästningen, med integrerad nVent CADDY Rod Lock-teknik och flänsmonteringsflikar, kan anpassas till ett brett utbud av bultmönster, storlekar och rördiametrar, vilket minskar lagerhållningen och antalet nödvändiga komponenter med besparingar på över två tredjedelar. nVent CADDY teleskopiskt rörstöd levereras som en komplett, färdigmonterad lösning och är en modern lösning för rördragningar.

## DESIGN

För stöd och infästning av marknära horisontella rördragningar

Komplett monteringsfärdig och kompakt lösning som förenklar materialhanteringen och minskar behovet av förvaringsytor

Konstruerat för att minska hopmontering och installationstid för ett komplett stativ med upp till 80 %

Teleskopstolpen ger snabb vertikal höjdjustering

V-bultfästet rymmer flera rörstorlekar och minskar materialupplagen med mer än 65 %

Enkelt "tryckmonterad" nVent CADDY stavlåsfunktion möjliggör snabb montering av klammern

Integrerat dropphål nedtill på stativet med hänsyn till dränering av kondens

Med fyra hål för förankring av foten mot golv

Uppfyller amerikansk federal specification WW-H-171 (Typ 37, 38), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 37)

**Material:** Stål  
**Yta:** Elförzinkat

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | NB/DN     | A.            | B.     | C.     | D.     |
|---------------|---------------|-----------|---------------|--------|--------|--------|
| CTS10         | 580066        | 125 - 250 | 605 - 1070 mm | 365 mm | 216 mm | 165 mm |
| CTS10A24      |               | 300 - 600 |               | 686 mm |        |        |

| Katalognummer | Artikelnummer | NB/DN     | A.           | B.     | C.     | D.     |
|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|--------|--------|
| CTSS10        |               | 125 - 250 | 410 - 655 mm | 365 mm | 216 mm | 165 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | E            | G             | Hålstorlek (HS) | Statisk belastning | Enhetsvikt |
|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|------------|
| CTS10         | 580066        | 135 - 260 mm | 608 - 1021 mm | 16 mm           | 13540N             | 16.1 kg    |
| CTS10A24      |               |              |               | 16 mm           |                    | 3.4 kg     |
| CTSS10        |               | 135 - 260 mm | 405 - 595 mm  | 16 mm           | 13540N             | 14.3 kg    |


## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Vid rörisolering installeras klammern efter isolering.

Rörstativ av teleskoptyp rymmer rör upp till 24" när v-bulten är borttagen. Installatören måste bestämma rörets vikt och lämplig delning vid stöd av större dimensioner.

Säkerhetsfaktor 2:1 används för metrisk statisk belastning. Säkerhetsfaktor 3.5:1 används för imperial statisk belastning.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

