

Luva de acoplamento para haste de aterramento de aço cobreado roscada prolongável



CARACTERÍSTICAS

Acoplamentos de alta resistência são roscados e chanfrados nas duas extremidades para fácil colocação

Acoplamentos resistentes a corrosão garantem conexões permanentes e de baixa resistência de cobre a cobre



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Length (L)	Tamanho da rosca (TS)	Peso unitário
CR100		Silicon Bronze	1"	99.1mm	1" UNC	0.35 kg
CR12S		Bronze	9/16"	63.5mm	9/16" UNC	0.07 kg
CR58	158040	Bronze	5/8"	61mm	5/8" UNC	0.09 kg
CR34		Bronze	3/4"	76.2mm	3/4" UNC	0.15 kg

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Em conformidade com	Certifications
CR100		EN IEC 62561-2	cUL, UL

Número de catálogo	Número do artigo	Em conformidade com	Certifications
CR12S		EN IEC 62561-2	UL, cUL, CSA, CSA-US
CR58	158040	EN IEC 62561-2	UL, cUL, CSA-US, RUS, CSA
CR34			RUS, CSA-US, UL, cUL, CSA

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.