

Kopparbunden jordstav, gängad



DESIGN

Kallvalsade gängor med kontinuerlig, obruten textur bevarar kopparbeläggningen och är starkare än skurna gängor

99,9 % ren elektrolytisk kopparbeläggning

Stavarna har en kärna av stål med hög kolhalt och en topp som erbjuder överlägsen styrka vid drift

Kopparbeläggningen spricker inte när den böjs eller skjuvas vid drift

Som minst en kopparbeläggning på 10 mils på stavar som finns listade i UL® 467

nVent ERICO benämning, längd, diameter och delnummer är rullstämplat på den 12 mm (304,8") avfasade änden

UL-logga och kontrollnummer (där så är tillämpligt) är stämplat på varje stav för enkel inspektion efter installationen

Material: Kopparbunden stål
Draghållfasthet: 552 MPa Min
Trådplats: Spetsiga och avfasade ändar



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Färg	Jordspettsdiameter, nominell	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)	Trådstorlek (TS)
631300		0632293	Grön	1/2"	12.8 mm	9/16 TUM UNC

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Färg	Jordspettsdiameter, nominell	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)	Trådstorlek (TS)
631303		0632294	Grön	1/2"	12.8 mm	9/16 TUM UNC
631340		0632295	Grön	1/2"	12.8 mm	9/16 TUM UNC
631350		0632297	Grön	1/2"	12.8 mm	9/16 TUM UNC
631360		0632298	Grön	1/2"	12.8 mm	9/16 TUM UNC
631380		0632299	Grön	1/2"	12.8 mm	9/16 TUM UNC
633400		0632300	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC
633403			Gul	3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC
633415		0632301	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC
633430		0632302	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC
6334330			Gul	3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC
633440		0632303	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC
633450		0632304	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC
633460		0632306	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC
633463		0632307	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC
633470			Gul	3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC
633480	633480	0632308	Gul	3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC
634400		0632309		1"	23.2 mm	1 TUM UNC
635800		0632315	Silver	5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC
635830		0632318	Silver	5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Färg	Jordspettsdiameter, nominell	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)	Trådstorlek (TS)
635840		0632319	Silver	5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC
635843		0632321	Silver	5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC
635850		0632326	Silver	5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC
635860		0632327	Silver	5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC
6358660			Silver	5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC
635870		0632328	Silver	5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC
635880	635880	0632329	Silver	5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	Pläteringstjocklek	Enhetsvikt	Uppfyller	Certifieringar
631300		0632293	3m	254µm	3.1 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, CSA, UL, cUL
631303		0632294	3m	330µm	3.2 kg	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
631340		0632295	1.2m	254µm	1.2 kg		
631350		0632297	1.5m	254µm	1.6 kg		
631360		0632298	1.8m	254µm	1.9 kg		
631380		0632299	2.4m	254µm	2.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1	UL
633400		0632300	3m	254µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA
633403			3m	330µm	5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	cUL, UL
633415		0632301	4.6m	254µm	8.5 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL
633430		0632302	0.9m	254µm	1.7 kg	IEC® EN 62561-2	
6334330			1m	254µm	2.79 kg	IEC® EN 62561-2	
633440		0632303	1.2m	254µm	2.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633450		0632304	1.5m	254µm	2.8 kg	IEC® EN 62561-2	
633460		0632306	1.8m	254µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633463		0632307	1.8m	330µm	3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633470			2.1m	254µm	3.9 kg	IEC® EN 62561-2	
633480	633480	0632308	2.4m	254µm	4.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, RUS
634400		0632309	3m	254µm	10 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, cUL, CSA
635800		0632315	3m	254µm	3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	CSA, RUS, CSA-US, cUL, UL
635830		0632318	0.9m	254µm	1.2 kg	IEC® EN 62561-2	

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	Pläteringstjocklek	Enhetsvikt	Uppfyller	Certifieringar
635840		0632319	1.2m	254µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635843		0632321	1.2m	330µm	1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635850		0632326	1.5m	254µm	1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635860		0632327	1.8m	254µm	2.3 kg	IEC® EN 62561-2	
6358660			2m	254µm	2.48 kg	IEC® EN 62561-2	
635870		0632328	2.1m	254µm	2.9 kg	IEC® EN 62561-2	


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	Pläteringstjocklek	Enhetsvikt	Uppfyller	Certifieringar
635880	635880	0632329	2.4m	254µm	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För stavar som ska listas hos UL® 467 måste de vara minst 8” (2,44 m) långa.

IEC® EN 62561-2 ersätter EN 50164-2.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.