

RatiopacPRO Complete Desktop Case, Shielded



The nVent SCHROFF RatiopacPRO case with EMC shielding, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design for desktop applications.

CARACTERÍSTICAS

Desktop enclosure with pre-configured components, in accordance to IEC 60297-3-101; prepared for 19" components, e.g. plug-in units and euroboards

Shielded

Version with cover strips

Ventilation slit in base plate

Rear panel perforated

Conforms with DIN EN 62368-1

Static Load:	25kg
Product Type:	Case
Tipo:	Case for 19" Components
Família de produtos:	RatiopacPRO
EMC Shielding:	Sim



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Profundidade	Quantidade por embalagem	Usable Height	Usable Width
24572-065	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm

Número de catálogo	RackHeight	RackWidth	Profundidade	Quantidade porembalagem	UsableHeight	UsableWidth
24572-054	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-055	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-051	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-056	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-064	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24572-053	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm
24572-066	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-067	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-052	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-050	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm
24572-068	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3						
Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	Acabamento	Altura	Material
24572-065	Side Trim, Horizontal Rails	Não	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	265.9 mm	Alumínio
24572-054	Side Trim, Horizontal Rails	Não	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	132.6 mm	Alumínio
24572-055	Side Trim, Horizontal Rails	Não	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	132.6 mm	Alumínio
24572-051	Side Trim, Horizontal Rails	Não	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	132.6 mm	Alumínio
24572-056	Side Trim, Horizontal Rails	Não	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	132.6 mm	Alumínio
24572-064	Side Trim, Horizontal Rails	Não	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	265.9 mm	Alumínio
24572-053	Side Trim, Horizontal Rails	Não	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	132.6 mm	Alumínio
24572-066	Side Trim, Horizontal Rails	Não	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	265.9 mm	Alumínio

Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	Acabamento	Altura	Material
24572-067	Side Trim, Horizontal Rails	Não	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	265.9 mm	Alumínio
24572-052	Side Trim, Horizontal Rails	Não	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	132.6m m	Alumínio
24572-050	Side Trim, Horizontal Rails	Não	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	132.6m m	Alumínio
24572-068	Side Trim, Horizontal Rails	Não	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	265.9m m	Alumínio

Table 3/3

Número de catálogo	Grau de proteção	Largura
24572-065	IP20	342.4mm
24572-054	IP20	448.9mm
24572-055	IP20	448.9mm
24572-051	IP20	235.5mm
24572-056	IP20	448.9mm
24572-064	IP20	235.5mm
24572-053	IP20	342.4mm
24572-066	IP20	448.9mm
24572-067	IP20	448.9mm
24572-052	IP20	235.5mm
24572-050	IP20	164.4mm
24572-068	IP20	448.9mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Modifications (special colours or sizes).

Custom solutions (cut-outs in top cover, base plate or side panels).

Assembly service from 1 piece.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE