

Kopparbunden jordstav, gängad



DESIGN

Kallvalsade gängor med kontinuerlig, obruten textur bevarar kopparbeläggningen och är starkare än skurna gängor

99,9 % ren elektrolytisk kopparbeläggning

Stavarna har en kärna av stål med hög kolhalt och en topp som erbjuder överlägsen styrka vid drift

Kopparbeläggningen spricker inte när den böjs eller skjuvas vid drift

Som minst en kopparbeläggning på 10 mils på stavar som finns listade i UL® 467

nVent ERICO benämning, längd, diameter och delnummer är rullstämplat på den 12 mm (304,8") avfasade änden

UL-logga och kontrollnummer (där så är tillämpligt) är stämplat på varje stav för enkel inspektion efter installationen

Draghållfasthet: 552 MPa Min
Material: Kopparbunden stål
Trådplats: Spetsiga och avfasade ändar



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Jordspettsdiameter, nominell	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)	Trådstorlek (TS)	Längd (L)	Pläteringstjocklek
631303		1/2"	12.8 mm	9/16 TUM UNC	3m	330µm

Katalognummer	Artikelnummer	Jordspettsdiameter, nominell	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)	Trådstorlek (TS)	Längd (L)	Pläteringstjocklek
631340		1/2"	12.8 mm	9/16 TUM UNC	1.2m	254µm
631300		1/2"	12.8 mm	9/16 TUM UNC	3m	254µm
631380		1/2"	12.8 mm	9/16 TUM UNC	2.4m	254µm
631360		1/2"	12.8 mm	9/16 TUM UNC	1.8m	254µm
631350		1/2"	12.8 mm	9/16 TUM UNC	1.5m	254µm
6358660		5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC	2m	254µm
635880	635880	5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC	2.4m	254µm
635800		5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC	3m	254µm
635840		5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC	1.2m	254µm
635883		5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC	2.4m	330µm
635850		5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC	1.5m	254µm
635803		5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC	3m	330µm
635870		5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC	2.1m	254µm
635860		5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC	1.8m	254µm
635830		5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC	0.9m	254µm
635843		5/8"	14.2 mm	5/8 TUM UNC	1.2m	330µm
633450		3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC	1.5m	254µm
633480	633480	3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC	2.4m	254µm
6334330		3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC	1m	254µm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Jordspettsdiameter, nominell	Jordspettsdiameter, faktisk (Ø)	Trådstorlek (TS)	Längd (L)	Pläteringstjocklek
633463		3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC	1.8m	330µm
633460		3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC	1.8m	254µm
633470		3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC	2.1m	254µm
633440		3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC	1.2m	254µm
633400		3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC	3m	254µm
633430		3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC	0.9m	254µm
633415		3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC	4.6m	254µm
633403		3/4"	17.3 mm	3/4 TUM UNC	3m	330µm
634400		1"	23.2 mm	1 TUM UNC	3m	254µm

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetsvikt	Uppfyller	Certifieringar
631303		3.2 kg	ANSI®/NEMA® GR1	cUL, UL
631340		1.2 kg		
631300		3.1 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, CSA, UL, cUL
631380		2.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1	UL
631360		1.9 kg		
631350		1.6 kg		
6358660		2.48 kg	IEC® EN 62561-2	
635880	635880	3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635800		3.8 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	CSA, RUS, CSA-US, cUL, UL
635840		1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
635883		3 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL
635850		1.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635803		3.9 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	RUS, UL, cUL
635870		2.9 kg	IEC® EN 62561-2	
635860		2.3 kg	IEC® EN 62561-2	
635830		1.2 kg	IEC® EN 62561-2	

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetsvikt	Uppfyller	Certifieringar
635843		1.5 kg	IEC® EN 62561-2	
633450		2.8 kg	IEC® EN 62561-2	
633480	633480	4.4 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, RUS
6334330		2.79 kg	IEC® EN 62561-2	


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetsvikt	Uppfyller	Certifieringar
633463		3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633460		3.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633470		3.9 kg	IEC® EN 62561-2	
633440		2.2 kg	IEC® EN 62561-2	
633400		5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL, RUS, CSA-US, CSA
633430		1.7 kg	IEC® EN 62561-2	
633415		8.5 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	UL, cUL
633403		5.7 kg	ANSI®/NEMA® GR1, IEC® EN 62561-2	cUL, UL
634400		10 kg	ANSI®/NEMA® GR1	CSA-US, UL, cUL, CSA

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För stavar som ska listas hos UL® 467 måste de vara minst 8" (2,44 m) långa.

IEC® EN 62561-2 ersätter EN 50164-2.



WARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE