

Förbindningsstång mellan system



The Intersystem Bonding Termination (IBTB), part of the nVent ERICO line of Facility Electrical Protection products, is designed to meet the requirements of the 2008 NEC® Article 250,94 "Bonding for Other Systems." The IBTB is mounted adjacent to the meter base or service entrance equipment and is a convenient way to interconnect and terminate grounding conductors from telephone, CATV or radio and television antennas. The IBTB includes corrosion-resistant, stainless steel mounting hardware and is easily accessible for connection and inspection. The lay-in connection clamp (#6- #2 AWG, or 16-35 mm²) allows easy installation of the grounding electrode conductor in one continuous length, where possible. The polymeric base and housing is impact-resistant, UV-stabilized and meets UL® requirements for weatherability performance.

DESIGN

Sammankopplar och avslutar jordledare från telefon-, CATV-, radio- och TV-antennar

Idealisk för bostads- och mindre kommersiella applikationer

Möter krav i enlighet med 2008 NEC® artikel 250,94

Rymmer fem anslutningar för ledare av storlek nr. 14 solid – nr. 6 flätad (1,5 – 25 mm²)

Rymmer en anslutning för ledare av storlek nr. 6 solid – nr. 2 flätad (16 – 35 mm²)

Fullständig monteringsbas ger enkel installation



Monteringsdelar ingår

Ansluter till jordande elektrodledare – är inte beroende av en mätarbas höljes fästanslutning



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Material	Djup (D)	Längd (L)	Bredd (W)
IBTB	Brons	36mm	102mm	51 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

