

Snap Close Conduit/Pipe Clamp, S301, 7 mm Hole, Plain

NÚMERO DE CATÁLOGO

12MS1



The nVent CADDY Snap Close Conduit Clamps (M-Series) are a fast and efficient method to secure conduit branch circuits for electrical installations. The M-Series is designed to provide positional consistency in application by eliminating conduit offset as well as maintain spacing entering electrical boxes. Increase installation efficiency by utilizing our comprehensive conduit range for your next electrical project.

CARACTERÍSTICAS

May be used for either vertical or horizontal installations

Eliminates need for offset bending conduit

Finger closure, no tools required

Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market

Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes

812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 179910

Material: Stainless Steel 301 (EN 1.4310)



Diâmetro externo (OD): 22 - 30 mm

Tamanho do orifício (HS): 7 mm

Hole Type: Plain

Static Load 1 (F1): 440N

Static Load 2 (F2): 110N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

