

Täckplattor, BDPS



Täckplåten täcker den övre öppningen på bas- eller pulpetenheter så att den installerade elektriska utrustningen skyddas från omgivningen och personalen från skador.

DESIGN

Beskrivning: Används för att täcka toppöppningen i botten- eller pulpetenheten på MPCS-pulpeter.

Material: 2 mm rostfritt stål.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.

Tjocklek: 2mm
Yta: Borstad 400
Material: Rostfritt stål 304

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj
BDPS08	30mm	800mm	500mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin
BDPS10	30mm	1000mm	500mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin
BDPS16	30mm	1600mm	500mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin
BDPS12	30mm	1200mm	500mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin
BDPS06	30mm	600mm	500mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE