


Light Duty Expansion Anchor

CARACTERÍSTICAS

Ideal for use with fire rated clips and clamps

Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire

ETA assessed for anchoring in cracked and non-cracked concrete



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Profundidade do orifício de perfuração	A	Diâmetro da broca (Ø)	Tamanho do orifício (HS)
SCMND	800071	Aço	Electrogalvanized	45mm	5 mm Max	6"	7.2 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Drill Hole Depth represents the maximum depth and should be adjusted based on the thickness of product being fixed.


The maximum load per fixing point for multiple use for non-structural applications may, depending on national regulations, be below the approved load of the anchor. The approved loads per fixing point are regulated for their respective countries in the ETAG 001, Part 6.

Total safety factor as per ETAG 001 included (Ym and Yf).

Multiple use for non-structural applications

Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
SCMND	1.4 kN	1.4 kN	45 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

