

# Jordningsremmar, ECFE



Jordflätan är förskuren, har förstansade anslutningshål och underlättar både inköp och installation.

## DESIGN

Beskrivning: För jordning och potentialutjämning mellan paneler, delar och skåpets ramverk.

Längd: 300 mm.

Material: Förtennad elektrolytkoppar (0.15 mm tråd) med anslutningspunkter i ändarna.

Arbetstemperatur: Upp till 105°C.

Leveransförpackning: 10 st.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med anslutningssats ECF för att ansluta jordflätan på lackerad ram.

**Material:** Koppar  
**Yta:** Förtentat  
**Tjocklek:** 0.15mm

## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | E-nummer | Höjd | Bredd | Djup | Skåpmaterial | Produktfamilj                        |
|---------------|----------|------|-------|------|--------------|--------------------------------------|
| ECFE1630      | 2517222  | 13mm | 381mm | 8mm  | Stålplåt     | Fristående, IEC, generella tillbehör |
| ECFE2530      | 2517223  | 13mm | 381mm | 8mm  | Stålplåt     | Fristående, IEC, generella tillbehör |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.