

Jordningsremmar, ECFE

Jordflätan är förskuren, har förstansade anslutningshål och underlättar både inköp och installation.

DESIGN

Beskrivning: För jordning och potentialutjämning mellan paneler, delar och skåpets ramverk.

Längd: 300 mm.

Material: Förtennad elektrolytkoppar (0.15 mm tråd) med anslutningspunkter i ändarna.

Arbetstemperatur: Upp till 105°C.

Leveransförpackning: 10 st.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med anslutningssats ECF för att ansluta jordflätan på lackerad ram.

Tjocklek: 0.15mm
Material: Koppar
Yta: Förtentat

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj	Tvärsnitt
ECFE2530	13mm	381mm	8mm	Stålplåt	Fristående, IEC, generella tillbehör	25mm ²
ECFE1630	13mm	381mm	8mm	Stålplåt	Fristående, IEC, generella tillbehör	16mm ²

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.