

Hygienisk design, golvskåp, HDF



nVent HOFFMANs golvskåp med hygienisk design i HDF-serien är speciellt utformade för att skydda elektrisk utrustning i sanitära miljöer med höga hygienkrav. Skåpen kan rengöras med högtryckstvätt och med vatten med hög temperatur, och kan även rengöras på plats. Med självdränerande släta ytor, design utan springor och hög skyddsklass minimerar skåpet hygienrisker, bidrar till att minska stilleståndstid och öka produktivitet.

BRANSCHSTANDARDER

cULus_UL
CE, UK CA, UL
IP66/69

DESIGN

Material: AISI 304L granulerat rostfritt stål. Stomme: 1,5 mm. Ram: 1,5 mm. Dörr: 2 mm. Montageplåt: 3 mm galvaniserad stålplåt

Taket med 30 graders lutning framtill förhindrar att vätskor och partiklar samlas eller ackumuleras. Integrerade vertikala profiler och djupprofiler med hålmönster gör det möjligt att justera montageplåten. Nitmuttrar på undersidan gör det möjligt att montera justerbara fötter som tillbehör

Vikt med 8 graders lutningsvinkel på alla sidor. 120 graders öppningsvinkel. Monteras med fyra gångjärn och kan monteras för att öppnas från vänster eller höger. (Utan maskinbearbetning.) Dörram med 25 mm hålmönster ingår

Zinkpläterade stålångjärn med låsstift. Invändigt monterade dörrångjärn förhindrar att partiklar ackumuleras, vilket gör skåpet lätt att rengöra.

Den löstagbara blå silikonpackningen med gjutna hörn bidrar till att säkerställa ordentlig tätning och minskar risken för att vätska tränger in. Packningen är också enkel att byta ut, rengöra, underhålla och installera, och den är beständig mot bakterietillväxt och kemisk absorption. Silikonet uppfyller FDA 21 CFR 177.2600.

HD-lås av rostfritt stål AISI 316L med blå silikonpackning, låset är i enlighet med DIN EN 1672-2:2009-standard. Spanjolettsystem med 4-punktslåsning. Påverkar inte insidan av skåpet

Inga öppningar som standard för att undvika hygienrisker

Dörren är utrustad med separata svetsade jordbultar. Jordning till ramen kan göras med hjälp av ECF

Uppfyller IP66/69 | IK10

400 granulerat rostfritt stål, polerat till $Ra < 0,8 \mu m$

Material: Rostfritt stål 304
Yta: Borstad

Tjocklek: 1.5mm
Lutning i grader: 30°

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Höjd	Höjd 1	Bredd	Djup	Kapslingsklass	Max. underpanelstorlek
HDF18065	1801m m	2132m m	600m m	514m m	NEMA-typ 4, NEMA-typ 4X, NEMA-typ 12, IP66, IP69K, IP69K	1694 x 694mm
HDF18085	1801m m	2132m m	800m m	514m m	NEMA-typ 4, NEMA-typ 4X, NEMA-typ 12, IP66, IP69K, IP69K	1694 x 694mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.