

# Threaded Rod

## CARACTERISTICAS

Cut to length as needed

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Material                        | Acabamento            | Quality Class | Tamanho da haste (RS) | Length (L) | Static Load |
|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------|
| 050M61000S4        | 592700           | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                       | 70            | M6                    | 1000m<br>m | 2400N       |
| 050M61000          | 592570           | Aço                             | Electrogalva<br>nized | 4.8           | M6                    | 1000m<br>m | 2400N       |
| 050M101000S4       | 592740           | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                       | 70            | M10                   | 1000m<br>m | 7000N       |
| 050M121000         | 592630           | Aço                             | Electrogalva<br>nized | 4.8           | M12                   | 1000m<br>m | 10000N      |
| 050M161000         | 400332           | Aço                             | Electrogalva<br>nized | 4.8           | M16                   | 1000m<br>m | 18000N      |
| 050M101000HD       | 592615           | Aço                             | Hot-Dip<br>Galvanized | 4.8           | M10                   | 1000m<br>m | 7000N       |
| 050M81000S4        | 592720           | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                       | 70            | M8                    | 1000m<br>m | 4500N       |
| 050M121000HD       | 592635           | Aço                             | Hot-Dip<br>Galvanized | 4.8           | M12                   | 1000m<br>m | 10000N      |
| 050M81000          | 592590           | Aço                             | Electrogalva<br>nized | 4.8           | M8                    | 1000m<br>m | 4500N       |
| 050M121000S4       | 592760           | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                       | 70            | M12                   | 1000m<br>m | 10000N      |
| 050M101000         | 592610           | Aço                             | Electrogalva<br>nized | 4.8           | M10                   | 1000m<br>m | 7000N       |
| 050M122000         | 592640           | Aço                             | Electrogalva<br>nized | 4.8           | M12                   | 2000m<br>m | 10000N      |

| Número de catálogo | Número do artigo | Material                        | Acabamento        | Quality Class | Tamanho da haste (RS) | Length (L) | Static Load |
|--------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------|
| 050M82000          | 592600           | Aço                             | Electrogalvanized | 4.8           | M8                    | 2000mm     | 4500N       |
| 050M103000         | 592670           | Aço                             | Electrogalvanized | 4.8           | M10                   | 3000mm     | 7000N       |
| 050M62000          | 592580           | Aço                             | Electrogalvanized | 4.8           | M6                    | 2000mm     | 2400N       |
| 050M63000          | 592650           | Aço                             | Electrogalvanized | 4.8           | M6                    | 3000mm     | 2400N       |
| 050M123000         | 592680           | Aço                             | Electrogalvanized | 4.8           | M12                   | 3000mm     | 10000N      |
| 050M102000         | 592620           | Aço                             | Electrogalvanized | 4.8           | M10                   | 2000mm     | 7000N       |
| 050M83000          | 592660           | Aço                             | Electrogalvanized | 4.8           | M8                    | 3000mm     | 4500N       |
| 050M82000S4        | 592730           | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |                   | 70            | M8                    | 2000mm     | 4500N       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Material                        | Acabamento | Quality Class | Tamanho da haste (RS) | Length (L) | Static Load |
|--------------------|------------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------------------|------------|-------------|
| 050M62000S4        | 592710           | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |            | 70            | M6                    | 2000mm     | 2400N       |
| 050M102000S4       | 592750           | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |            | 70            | M10                   | 2000mm     | 7000N       |

## DIAGRAMAS

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

