

Sidopaneler Rostfritt stål, SPMS



Sidopanelerna bibehåller inträngningsskyddet, vilket innebär att de elektriska komponenterna fungerar utan störningar och skyddar personalen från skador.

DESIGN

Beskrivning: Rostfri gavelplåt. Tätad med en strängpressad polyuretanpackning i en del och monteras med hjälp av åtta skruvar och nya patenterade hållare.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombination med MCSS. IP66 | TYP 4X, 12 i kombination med MCSS-HP.

Leveransförpackning: 2 st paneler med monteringsmaterial.

Material: 1.5 mm. Rostfri plåt AISI 304 / AISI 316L kval.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Yta: Borstad
Tjocklek: 1.5mm

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Skåpmaterial
SPMS1805	2514224	1764mm	18mm	462mm	Fristående	Rostfritt stål
SPMS2006	2514225	1964mm	18mm	562mm	Fristående	Rostfritt stål
SPMS1805-316	2503556	1764mm	18mm	462mm	Fristående	Rostfritt stål
SPMS2006-316	2503557	1964mm	18mm	562mm	Fristående	Rostfritt stål
SPMS1804		1764mm	18mm	400mm	Fristående	Rostfritt stål
SPMS1804-316		1764mm	18mm	400mm	Fristående	Rostfritt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.