

# T-serien kompakt



T-seriens kompakta luftkonditioneringar för utomhusbruk ger ett kompakt fotavtryck för att minimera fastigheter och maximera kapaciteten. Den diskreta designen hjälper dem att smälta in i robusta fabriks- eller utomhusmiljöer. Varje enhet är utrustad med korrosionsbeständiga komponenter, kompressorvärmare och tryckreglering för optimal utomhusprestanda.

## BRANSCHSTANDARDS

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

## DESIGN

Kompakt format för att minimera fastigheter och maximera kapaciteten

Modeller för 115, 230 och 460 VAC ingångsspänning

Utomhustemperaturområde från -40 F/-40 C till 131 F/55 C.

UL-listad för att spara kunder tid och pengar med godkännanden från myndigheter (vissa modeller UL-godkända)

Lackerad plåt i galvaniserat eller rostfritt stål för robusta fabriks- och utomhusmiljöer

Tillförlitlig mekanisk termostat på enhetens kapslingssida

Dubbla luftmovers på kondensorsidan för prestandaredundans

Rengöringsbart, återanvändbart aluminiumnätfilter skyddar spolarna för maximal kylningsprestanda

Utvändiga och helt infällda monteringsalternativ på många modeller

Lättmonterade flänsar för enkel installation

Varje enhet är funktionstestad före leverans

Standardmodellerna med luftkonditionering för utomhusbruk omfattar: Termostat, korrosionsbeständiga komponenter, felbrytare, kompressorvärmare, tryckreglering av huvudtryck, värmeskåp och kylmedel R134A

Monteringsmaterial, packningar och användarhandbok medföljer enheten

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Nominell kapacitet i watt | Nominell kapacitet Btu/h | Nominell spänning | Antal fasor | Kylmedel | Material           |
|---------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------|
| T150116G120   | 235W                      | 800Btu/h                 | 115V              | 1           | R513A    | Stålblåt           |
| T150116G152   | 235W                      | 800Btu/h                 | 115V              | 1           | R513A    | Rostfritt stål 304 |
| T150116G100   | 235W                      | 800Btu/h                 | 115V              | 1           | R513A    | Stålblåt           |
| T150116G150   | 235W                      | 800Btu/h                 | 115V              | 1           | R513A    | Stålblåt           |
| T150116G151   | 235W                      | 800Btu/h                 | 115V              | 1           | R513A    | Rostfritt stål 304 |
| T150126G100   | 264W                      | 900Btu/h                 | 230V              | 1           | R513A    | Stålblåt           |
| T150126G104   | 264W                      | 900Btu/h                 | 230V              | 1           | R513A    | Rostfritt stål 304 |
| T150126G120   | 264W                      | 900Btu/h                 | 230V              | 1           | R513A    | Stålblåt           |
| T150126G150   | 264W                      | 900Btu/h                 | 230V              | 1           | R513A    | Stålblåt           |
| T200216G100   | 586W                      | 2000Btu/h                | 115V              | 1           | R513A    | Stålblåt           |
| T200216G150   | 586W                      | 2000Btu/h                | 115V              | 1           | R513A    | Stålblåt           |
| T200216G155   | 586W                      | 2000Btu/h                | 115V              | 1           | R513A    | Rostfritt stål 304 |
| T200216G157   | 586W                      | 2000Btu/h                | 115V              | 1           | R513A    | Rostfritt stål 304 |
| T200226G100   | 586W                      | 2000Btu/h                | 230V              | 1           | R513A    | Stålblåt           |
| T200226G103   | 586W                      | 2000Btu/h                | 230V              | 1           | R513A    | Rostfritt stål 304 |
| T200226G150   | 586W                      | 2000Btu/h                | 230V              | 1           | R513A    | Stålblåt           |
| T200226G158   | 586W                      | 2000Btu/h                | 230V              | 1           | R513A    | Rostfritt stål 304 |
| T200246G400   | 586W                      | 2000Btu/h                | 460V              | 1           | R513A    | Stålblåt           |
| T200246G401   | 586W                      | 2000Btu/h                | 460V              | 1           | R513A    | Rostfritt stål 304 |
| T290416G150   | 1172W                     | 4000Btu/h                | 115V              | 1           | R134a    | Stålblåt           |

Table 2/2

| Katalognummer | Nominell kapacitet i watt | Nominell kapacitet Btu/h | Nominell spänning | Antal fasor | Kylmedel | Material           |
|---------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------|
| T290416G159   | 1172W                     | 4000Btu/h                | 115V              | 1           | R134a    | Rostfritt stål 304 |
| T430616G102   | 1846W                     | 6303Btu/h                | 115V              | 1           | R134a    | Rostfritt stål 304 |
| T430616G150   | 1846W                     | 6303Btu/h                | 115V              | 1           | R134a    | Stålblåt           |
| T430816G150   | 2374W                     | 8100Btu/h                | 115V              | 1           | R134a    | Stålblåt           |
| T430816G153   | 2374W                     | 8100Btu/h                | 115V              | 1           | R134a    | Rostfritt stål 304 |
| T430826G108   | 2403W                     | 8200Btu/h                | 230V              | 1           | R134a    | Rostfritt stål 304 |
| T431016G102   | 3224W                     | 11000Btu/h               | 115V              | 1           | R134a    | Rostfritt stål 304 |
| T431016G150   | 3224W                     | 11000Btu/h               | 115V              | 1           | R134a    | Stålblåt           |
| T431026G104   | 2989W                     | 10200Btu/h               | 230V              | 1           | R134a    | Rostfritt stål 304 |
| T290426G150   | 1172W                     | 4000Btu/h                | 230V              | 1           | R134a    | Stålblåt           |
| T290426G161   | 1172W                     | 4000Btu/h                | 230V              | 1           | R134a    | Rostfritt stål 304 |
| T430626G150   | 1934W                     | 6600Btu/h                | 230V              | 1           | R134a    | Stålblåt           |
| T430626G159   | 1934W                     | 6600Btu/h                | 230V              | 1           | R134a    | Rostfritt stål 304 |
| T430826G150   | 2403W                     | 8200Btu/h                | 230V              | 1           | R134a    | Stålblåt           |

| Katalognummer | Nominell kapacitet i watt | Nominell kapacitet Btu/h | Nominell spänning | Antal fasor | Kylmedel | Material           |
|---------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------|
| T501226G125   | 3636W                     | 12407Btu/h               | 230V              | 1           | R134a    | Rostfritt stål 304 |
| T501226G150   | 3636W                     | 12407Btu/h               | 230V              | 1           | R134a    | Stålplåt           |
| T531926G109   | 5978W                     | 20400Btu/h               | 230V              | 1           | R134a    | Rostfritt stål 304 |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

\*Se specifikationsbladet för fullständiga produktspecifikationer, prestandakurvor och detaljerade ritningar

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.