

T-serien kompakt

T-seriens kompakta luftkonditioneringar för utomhusbruk ger ett kompakt fotavtryck för att minimera fastigheter och maximera kapaciteten. Den diskreta designen hjälper dem att smälta in i robusta fabriks- eller utomhusmiljöer. Varje enhet är utrustad med korrosionsbeständiga komponenter, kompressorvärmare och tryckreglering för optimal utomhusprestanda.

BRANSCHSTANDARDS

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

DESIGN

Kompakt format för att minimera fastigheter och maximera kapaciteten

Modeller för 115, 230 och 460 VAC ingångsspänning

Utomhustemperaturområde från -40 F/-40 C till 131 F/55 C.

UL-listad för att spara kunder tid och pengar med godkännanden från myndigheter (vissa modeller UL-godkända)

Lackerad plåt i galvaniserat eller rostfritt stål för robusta fabriks- och utomhusmiljöer

Tillförlitlig mekanisk termostat på enhetens kapslingssida

Dubbla luftmovers på kondensorsidan för prestandaredundans

Rengöringsbart, återanvändbart aluminiumnätfilter skyddar spolarna för maximal kylningsprestanda

Utvändiga och helt infällda monteringsalternativ på många modeller

Lättmonterade flänsar för enkel installation

Varje enhet är funktionstestad före leverans

Standardmodellerna med luftkonditionering för utomhusbruk omfattar: Termostat, korrosionsbeständiga komponenter, felbrytare, kompressorvärmare, tryckreglering av huvudtryck, värmeskåp och kylmedel R134A

Monteringsmaterial, packningar och användarhandbok medföljer enheten

Artikel T150116G120 är endast avsedd för inomhusbruk

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Nominell kapacitet i watt	Nominell kapacitet Btu/h	Nominell spänning	Antal faser	Kylmedel	Material
T430826G108	2403W	8200Btu/h	230V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T150116G100	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Stålplåt
T501226G150	3636W	12407Btu/h	230V	1	R134a	Stålplåt
T200246G401	586W	2000Btu/h	460V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T430616G150	1846W	6303Btu/h	115V	1	R134a	Stålplåt
T150116G150	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Stålplåt
T501226G125	3636W	12407Btu/h	230V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T200246G400	586W	2000Btu/h	460V	1	R134a	Stålplåt
T430816G150	2374W	8100Btu/h	115V	1	R134a	Stålplåt
T150116G151	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T430826G150	2403W	8200Btu/h	230V	1	R134a	Stålplåt
T200226G158	586W	2000Btu/h	230V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T150126G100	264W	900Btu/h	230V	1	R134a	Stålplåt
T430626G159	1934W	6600Btu/h	230V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T200226G150	586W	2000Btu/h	230V	1	R134a	Stålplåt
T150126G104	264W	900Btu/h	230V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T430816G153	2374W	8100Btu/h	115V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T430626G150	1934W	6600Btu/h	230V	1	R134a	Stålplåt
T200226G103	586W	2000Btu/h	230V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T150126G120	264W	900Btu/h	230V	1	R134a	Stålplåt

Table 2/2

Katalognummer	Nominell kapacitet i watt	Nominell kapacitet Btu/h	Nominell spänning	Antal faser	Kylmedel	Material
T200226G100	586W	2000Btu/h	230V	1	R134a	Stålplåt
T431016G102	3224W	11000Btu/h	115V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T150126G150	264W	900Btu/h	230V	1	R134a	Stålplåt
T290426G161	1172W	4000Btu/h	230V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T200216G157	586W	2000Btu/h	115V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T200216G100	586W	2000Btu/h	115V	1	R134a	Stålplåt
T431016G150	3224W	11000Btu/h	115V	1	R134a	Stålplåt
T290426G150	1172W	4000Btu/h	230V	1	R134a	Stålplåt
T200216G155	586W	2000Btu/h	115V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T200216G150	586W	2000Btu/h	115V	1	R134a	Stålplåt
T431026G104	2989W	10200Btu/h	230V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T290416G159	1172W	4000Btu/h	115V	1	R134a	Rostfritt stål 304

Katalognummer	Nominell kapacitet i watt	Nominell kapacitet Btu/h	Nominell spänning	Antal faser	Kylmedel	Material
T150116G152	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T531926G109	5978W	20400Btu/h	230V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T290416G150	1172W	4000Btu/h	115V	1	R134a	Stålblåt
T430616G102	1846W	6303Btu/h	115V	1	R134a	Rostfritt stål 304
T150116G120	235W	800Btu/h	115V	1	R134a	Stålblåt

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

*Se specifikationsbladet för fullständiga produktspecifikationer, prestandakurvor och detaljerade ritningar

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE