

Grampo de cerca, um condutor



The nVent ERICO Fence Clamp, One Conductor provides a secure and reliable grounding and bonding connection point for fence posts and gate structures, which is crucial for protecting equipment and personnel from electrical hazards. Engineered for durability and long-term performance, this specific clamp for a single conductor ensures system integrity in various industrial, commercial, and utility applications. Its versatile design and corrosion-resistant materials offer a dependable solution, simplifying installation while providing a lasting, maintenance-friendly connection that upholds the safety and resilience of your grounding infrastructure.

CARACTERÍSTICAS

Aparência anti-furto

Ferragem em aço inoxidável incluída

O revestimento de estanho minimiza o risco de corrosão

O grampo aceita o condutor em paralelo ou em ângulos retos à tubulação

Versatile design accepts the conductor placement either parallel or at right angles to the pipe or post

Material: Bronze;Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Acabamento: Tinned

ESPECIFICAÇÕES


Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho de coluna de cerca, nominal	Diâmetro externo de coluna de cerca, real (Ø)	Tamanho do condutor	Condutor nVent ERICO Cu-Bond	Em conformidade com
FC074	198402	1 1/2"	48 mm	2/0 sólido - 250 kcmil filamentado, 50 mm ² filamentado – 120 mm ² filamentado		
FC075	198403	2"	60 mm	#4 sólido - 2/0 filamentado, 16 mm ² filamentado – 70 mm ² filamentado	CBSC8	IEC® 62561-1

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho de coluna de cerca, nominal	Diâmetro externo de coluna de cerca, real (Ø)	Tamanho do condutor	Condutor nVent ERICO Cu-Bond	Em conformidade com
FC076	198404	2"	60 mm	2/0 sólido - 250 kcmil filamentado, 50 mm ² filamentado - 120 mm ² filamentado	CBSC10, CBSC13	IEC® 62561-1
FC082	198411	3 1/2"	102 mm	2/0 sólido - 250 kcmil filamentado, 50 mm ² filamentado - 120 mm ² filamentado		
FC078	198406	2 1/2"	73 mm	2/0 sólido - 250 kcmil filamentado, 16 mm ² filamentado - 120 mm ² filamentado		
FC079	198407	3"	89 mm	#4 sólido - 2/0 filamentado, 16 mm ² filamentado - 70 mm ² filamentado		

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

A conformidade com IEC é válida apenas para os Condutores nVent ERICO Cu-Bond listados.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE