

Luftkonditionerare för vertikal montering för utomhusbruk, E-NOX



Den vertikala kylanheten E-NOX för utomhusbruk har skyddsklass IP55 – NEMA TYPE 4 (4X-ram i rostfritt stål) och finns i många olika storlekar för olika kylbehov utomhus. Det innebär att du enkelt kan välja rätt kylningslösning. Kylanheten är enkel att installera och finns även i rostfritt stål för tuffa miljöer.

DESIGN

Avancerad mikroport: Låter användare konfigurera om den interna fläkten ska förbli aktiv eller avaktiveras när mikroporten öppnas.

ECO-läge: Integrerad som standard i hela sortimentet för att optimera energieffektiviteten och minska energiförbrukningen.

Konvertering av temperaturenhet (°C / °F): Växla smidigt mellan Celsius och Fahrenheit genom att ändra en enskild parameter.

Förebyggande underhåll: Ett smart självlärande system övervakar prestanda och meddelar användarna när underhåll krävs, vilket minimerar stilleståndstiden.

Serviceläge: Möjliggör en snabb diagnostisk kontroll för att verifiera att enheten fungerar korrekt.

Hantering av vattenkondens: Alla modeller är utrustade med ett externt kondensatavtappningssystem, från 1 000 W och uppåt. Det här energifria systemet eliminerar kondensat utan behov av extern dränering eller strömförsörjning.

Integrerade bandtätningar: Fabriksinstallerade tätningslister ger perfekt passform mellan luftkonditioneringen och elskåpet, vilket ger ett högt IP-skydd och förenklar installationen.

Magnetiskt filtermonteringssystem: Förenklar filterbyte samtidigt som E-NOX-serien behåller SIN eleganta, moderna design.

Digital termostat (TX-i40): Ger full kontroll och flexibilitet med ett intuitivt gränssnitt och avancerade anslutningsalternativ. Termostaten i NOX-serien är försedd med en 3 meter lång kabel med ett metallstöd för DIN-skena som fästs i skåpet, så displayen skyddas mot vatten och damm.

Kondensatorytbeläggning: Ytbeläggning förhindrar kondensatorfel på grund av tuff miljö.

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	E-nummer	Kylkapacitet, L35L35	Kylkapacitet, L35L50	Nominell spänning	Antal faser	Frekvens
EMO80NME9	2506734	7950W	5930W	460V	3Ph	60 Hz
EMO80NMEB	2506735	7950W	5930W	460V	3Ph	60 Hz
EMOA0NME9	2506738	9850W	7350W	460V	3Ph	60 Hz
EMOA0NMEB	2506739	9850W	7350W	460V	3Ph	60 Hz
NOX06B0E1U00000	2506742	720W	555W	230V	1Ph	50/60 Hz
NOX06B0E1U00009	2506743	720W	555W	230V	1Ph	50/60 Hz
NOX06C0E1U00000	2506744	720W	555W	115V	1Ph	60 Hz
NOX06C0E1U00009	2506745	720W	555W	115V	1Ph	60 Hz
NOX08B0E1U00000	2506747	880W	705W	230V	1Ph	50/60 Hz
NOX08B0E1U00009	2506748	880W	705W	230V	1Ph	50/60 Hz
NOX08C0E1U00000	2506749	880W	705W	115V	1Ph	60 Hz
NOX08C0E1U00009	2506750	880W	705W	115V	1Ph	60 Hz
NOX10B0E1U00000	2506754	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 Hz
NOX10B0E1U00009	2506755	1000W	760W	230V	1Ph	50/60 Hz
NOX10C0E1U00000	2506756	1000W	760W	115V	1Ph	60 Hz
NOX10C0E1U00009	2506757	1000W	760W	115V	1Ph	60 Hz
NOX16B0E1U00000	2506761	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 Hz
NOX16B0E1U00009	2506762	1600W	1100W	230V	1Ph	50/60 Hz
NOX16C0E1U00000	2506763	1600W	1100W	115V	1Ph	60 Hz
NOX16C0E1U00009	2506764	1600W	1100W	115V	1Ph	60 Hz

Table 2/3

Katalognummer	E-nummer	Kylkapacitet, L35L35	Kylkapacitet, L35L50	Nominell spänning	Antal faser	Frekvens
NOX20B0E1U00000	2506767	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 Hz
NOX20B0E1U00009	2506768	2000W	1500W	230V	1Ph	50/60 Hz
NOX20C0E1U00000	2506769	2000W	1500W	115V	1Ph	60 Hz
NOX20C0E1U00009	2506770	2000W	1500W	115V	1Ph	60 Hz
NOX40B0E1U00000	2506772	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 Hz
NOX40B0E1U00009	2506773	3850W	2650W	230V	1Ph	50/60 Hz
NOX60H0E1U00000	2506775	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz
NOX60H0E1U00009	2506776	5400W	4200W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz
EMO60MME9	2506728	5800W	4350W	400V	3Ph	50 Hz
EMO60MMEB	2506729	5800W	4350W	400V	3Ph	50 Hz
EMO60NME9	2506730	6050W	4530W	460V	3Ph	60 Hz
EMO60NMEB	2506731	6050W	4530W	460V	3Ph	60 Hz

Katalognummer	E-nummer	Kylkapacitet, L35L35	Kylkapacitet, L35L50	Nominell spänning	Antal faser	Frekvens
EMO80MME9	2506732	7600W	5700W	400V	3Ph	50 Hz
EMO80MMEB	2506733	7600W	5700W	400V	3Ph	50 Hz
EMOA0MME9	2506736	9400W	7000W	400V	3Ph	50 Hz
EMOA0MMEB	2506737	9400W	7000W	400V	3Ph	50 Hz
NOX08K0E1C00000	2506751	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz
NOX08K0E1C00009	2506752	880W	705W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz
NOX12K0E1C00000	2506758	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz
NOX12K0E1C00009	2506759	1250W	930W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz

Table 3/3						
Katalognummer	E-nummer	Kylkapacitet, L35L35	Kylkapacitet, L35L50	Nominell spänning	Antal faser	Frekvens
NOX06K0E1C00000		720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz
NOX06K0E1C00009		720W	555W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz
NOX10K0E1U00000		1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz
NOX10K0E1U00009		1000W	760W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz
NOX12B0E1U00000		1250W	930W	230V	1Ph	50/60 Hz
NOX12B0E1U00009		1250W	930W	230V	1Ph	50/60 Hz
NOX12C0E1U00000		1250W	930W	115V	1Ph	60 Hz
NOX12C0E1U00009		1250W	930W	115V	1Ph	60 Hz
NOX16K0E1U00000		1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz
NOX16K0E1U00009		1600W	1100W	400V, 460V	2Ph	50/60 Hz
NOX20H0E1U00000		2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz
NOX20H0E1U00009		2000W	1500W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz
NOX30B0E1U00000		3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 Hz
NOX30B0E1U00009		3000W	2210W	230V	1Ph	50/60 Hz
NOX30H0E1U00000		3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz
NOX30H0E1U00009		3000W	2210W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz
NOX40H0E1U00000		3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz
NOX40H0E1U00009		3850W	2650W	400V, 460V	3Ph	50/60 Hz

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Integrerad Modbus RTU (RS485) finns för alla enheter som är utrustade med TX-i40-termistaten, vilket möjliggör smidig integrering i industriella kommunikationsnätverk.

Avancerad sekvensering gör att två enheter kan arbeta i samordnad sekvens för lastbalansering och redundans, vilket förlänger systemets livslängd.

Version med låg ljudnivå valfri konfiguration med modulerade fläktar för tyst drift i bostadsmiljöer eller bullerkänsliga kommersiella miljöer.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närtstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.