

Condutor não terminado nVent ERICO Ericore



CARACTERÍSTICAS

Cabo de baixa indutância e baixa impedância projetado para minimizar o aumento de tensão devido a impulsos de descargas atmosféricas

Múltiplas camadas isoladas do condutor reduzem o potencial de faíscas

Exige kits de terminações superiores e inferiores

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Número do artigo	Length (L)	Length	Length (L)	Length	Capacitance
ERICORE	701875	1m	1 m	1m	1 m	0.75 nF

Table 2/3

Número de catálogo	Número do artigo	Corte transversal	Corte transversal	Diâmetro (Ø)	Impedância	Indutância
ERICORE	701875	50mm ²	50mm ²	36 mm	12 Ω Max	37nH


Table 3/3

Número de catálogo	Número do artigo	Resistance (Rdc)	Resistance (Rimp)	Peso unitário
ERICORE	701875	0.5mΩ·m	6mΩ·m	1.18 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Consulte o suporte técnico da nVent ERICO ou o manual de instalação para orientação sobre o comprimento máximo permitido.

A indutância e capacitância são por metro.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE