

Conector com parafuso fendido



CARACTERÍSTICAS

Bronze com silicone de alta resistência sem revestimento acomoda conexões de cobre a cobre

Parafuso dividido de liga de cobre de alta resistência e revestido em estanho, com espaçador, separa condutores diferentes e acomoda conexões cobre a cobre, cobre a alumínio e alumínio a alumínio

Material: Silicon Bronze
Revestimento com estanho: Não




ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Tamanho do condutor	Torque (TQ)
ESB2	#6 sólido - #2 filamentado, 16 mm ² filamentado – 25 mm ² filamentado	31.1 N·m
ESB4	#8 sólido - #4 sólido, 10 mm ² filamentado – 16 mm ² filamentado	18.6 N·m
ESB6	#10 sólido - #6 filamentado, 6 mm ² filamentado – 10 mm ² filamentado	18.6 N·m
ESB8	#16 filamentado - #8 filamentado, 1,5 mm ² filamentado – 6 mm ² filamentado	18.6 N·m

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Recomenda-se inibidor de oxidação ao usar em condutor de alumínio.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

