

Trança para terra, ECFE

Esta tira de ligação à terra é pré-cortada e tem orifícios de ligação pré-efetuados, que facilitam o aprovisionamento e a instalação.

CARACTERISTICAS

Descrição: Para ligação equipotencial à terra entre painéis, acessórios e estrutura do armário.

Largura: 300 mm.

Material: Trança de cobre electrolítico estanhado 0,15 mm.

Temperatura de funcionamento: Até 150°C.

Quantidade por embalagem: 10 peças.

Requisitos de montagem: Adicionar conexão ECF para a fixação da tira em quadro pintado.

Espessura: 0.15mm

Material: Copper

Acabamento: Tinned

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Família de produtos	Corte transversal
ECFE2530	13mm	381mm	8mm	Aço Macio	Free-Standing, IEC General Accessories	25mm ²
ECFE1630	13mm	381mm	8mm	Aço Macio	Free-Standing, IEC General Accessories	16mm ²

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.