

Petróleo e gás aço inoxidável armário de porta única, ASR-OG



A gama de armários de porta única de montagem na parede em aço inoxidável, ASR-OG, com um grau de proteção IP 66, está disponível e pronta a utilizar em quatro tamanhos diferentes que acomodam a maioria das aplicações comuns. O risco de falha de componentes e, consequentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. Esta gama de armários adequa-se à instalação de equipamento industrial em ambientes expostos ao processamento de químicos corrosivos, incluindo cloreto, aplicações marítimas sujeitas à pulverização de água salgada e zonas costeiras.

NORMAS DA INDÚSTRIA

CE, UK CA

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço inoxidável pré-granulado AISI 316L. Corpo: 2 mm Porta: 2 mm Placa passa-cabos: 2 mm Placa de montagem: aço galvanizado de 2 mm.

Estrutura: Dobrado e com as junções soldadas com suportes de montagem na parede soldados na traseira.

Porta: Canto formado por uma peça única. Superfície montada, com abertura de 130°. Dobradiças ocultas em aço inoxidável AISI 304 com pino fixo. Podem ser montadas de modo a permitir uma abertura para a esquerda ou para a direita. A estanquidade é assegurada por uma junta de poliuretano injetado. Para AISI 316L, a estanquidade é assegurada por uma junta de silicone injetado. Pernos soldados interiores M6, para perfis de montagem para porta MMDP opcionais.

Fechadura: Com manípulo em T com fechadura com chave 333 em aço inoxidável 316L e sistema de bloqueio de varetas de três pontos em aço inoxidável 316.

Platinas montagem: A placa de montagem está marcada verticalmente em intervalos de 10 mm para um fácil posicionamento horizontal do equipamento. Na parte superior e inferior existem orifícios para facilitar a fixação de cabos. Fixada em pernos M8 soldados à parte posterior do armário. Todos os lados de 800 mm e superiores são reforçados por bordas dobradas. Ao utilizar um acessório AMG a posição da placa de montagem pode ser ajustada a qualquer profundidade.

Abertura para cabos: Com uma placa passa-cabos na parte inferior para facilitar a ligação à placa de montagem.

Protecção: Em conformidade com a norma IP66 I TIPO 4x, 12 I IK 10.

Acabamento: Aço inoxidável pré-granulado de 240s (média de 0,5 micrones).

Aprovações: CE, DNV-GL, GOST, Lloyd's Register, RS.


Fornecimento: Armário com porta, placa de montagem, placa passa-cabos e acessórios de montagem.

Body Thickness: 2mm
Espessura da porta: 2mm
Acabamento: Polido

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Placa de montagem incluída	Profundidade máxima de montagem	Material
ASR0808030PEOG	800mm	800mm	300mm	Não	282mm	Aço inoxidável
ASR1208040OG	1200mm	800mm	400mm	Sim	382mm	Stainless Steel 316
ASR1208040PEOG	1200mm	800mm	400mm	Não	382mm	Aço inoxidável
ASR1208030PEOG	1200mm	800mm	300mm	Não	282mm	Aço inoxidável
ASR1208030OG	1200mm	800mm	300mm	Sim	282mm	Stainless Steel 316
ASR1008040PEOG	1000mm	800mm	400mm	Não	382mm	Aço inoxidável
ASR0808030OG	800mm	800mm	300mm	Sim	282mm	Stainless Steel 316
ASR1008040OG	1000mm	800mm	400mm	Sim	382mm	Stainless Steel 316

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE