


Rodapés - combinando perfis | Armários de instalação no solo, PCP



Este perfil funciona como um estabilizador e permite que os cabos sejam encaminhados entre armários combinados, criando a solução ideal quando os cabos têm de ser instalados por baixo do armário.

CARACTERISTICAS

Descrição: Atua como um estabilizador quando a cablagem é roteada entre Bastidores. Com o PCP, rodapés podem ser combinados e fixados ao chão antes dos bastidores serem montadas sobre eles. O PCP pode ser usado quando os cabos tem que ir sob o bastidor. Para rodapés de 200 mm de altura, o PCP pode ser montado em três alturas diferentes, médio, superior ou inferior. O padrão de furo para porcas e parafusos M5x10, permite que os acessórios possam ser montados.

Material: Chapa de aço 2 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7022, com acabamento texturado.

Quantidade por embalagem: Dois perfis. Acessórios incluídos com PCP.

Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor:	Umbra Gray
Código de cor:	RAL 7022
Espessura:	2mm

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Família de produtos	Material do gabinete
PCP04	60mm	62mm	400mm	Free-Standing	Aço Macio
PCP05	60mm	62mm	500mm	Free-Standing	Aço Macio
PCP06	60mm	62mm	600mm	Free-Standing	Aço Macio
PCP08	60mm	62mm	800mm	Free-Standing	Aço Macio
PCP10	60mm	61mm	1000mm	Free-Standing	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.