


Unidade de ventilação forçada, RFU



Este ventilador do filtro de teto, RFU, com um grau de proteção IP 33 ou 54 para montagem no teto do armário é facilmente montado graças a uma funcionalidade de encaixe. Assim, não é necessário utilizar nenhuma superfície na porta. O risco de falha de componentes e de tempo de inatividade é eliminado, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. O motor fiável do ventilador do filtro garante uma ventilação constante no interior de todos os armários nos quais o ventilador esteja instalado.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Unidade de ventilação para ser instalada no tecto do armário, proporcionando um grande fluxo de ar. Facilidade de instalação com um sistema de fixação rápida, e o recorte necessário é o mesmo para os vários fluxos de ar. Eficiência de filtração de 81%. para ventiladores IP 54.

Material: Chassi de metal, parte da sua fixação é auto-extinguível, ABS-FR (UL94V0).

Gama de temperatura: -15 °C até +55 °C.

Tipo de ligações: Régua de terminais.

Acabamento: RAL 7035.

Quantidade por embalagem: Uma unidade de ventilador de teto.

Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation

The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow

Temperature range: -15 °C to +55 °C

Bearing Type: Ball

Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat

Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Free Airflow	Altura	Largura	Profundidade	Cutout Size	Tensão nominal
RFU5015R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU5003R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5005R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5013R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU10003R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU10015R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7005R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7013R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10013R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7003R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7015R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10005R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFUM0710					291 x 291mm	
RFUM05					291 x 291mm	

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

(1) O valor na tabela é para combinação RFU + EFA500-700R5.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE