


Unidade de ventilação forçada, RFU



Este ventilador do filtro de teto, RFU, com um grau de proteção IP 33 ou 54 para montagem no teto do armário é facilmente montado graças a uma funcionalidade de encaixe. Assim, não é necessário utilizar nenhuma superfície na porta. O risco de falha de componentes e de tempo de inatividade é eliminado, uma vez que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. O motor fiável do ventilador do filtro garante uma ventilação constante no interior de todos os armários nos quais o ventilador esteja instalado.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Unidade de ventilação para ser instalada no tecto do armário, proporcionando um grande fluxo de ar. Facilidade de instalação com um sistema de fixação rápida, e o recorte necessário é o mesmo para os vários fluxos de ar. Eficiência de filtração de 81%. para ventiladores IP 54.

Material: Chassi de metal, parte da sua fixação é auto-extinguível, ABS-FR (UL94V0).

Gama de temperatura: -15 °C até +55 °C.

Tipo de ligações: Régua de terminais.

Acabamento: RAL 7035.

Quantidade por embalagem: Uma unidade de ventilador de teto.

Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation

The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow

Temperature range: -15 °C to +55 °C

Bearing Type: Ball

Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat

Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor:	Light Gray
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Free Airflow	Altura	Largura	Profundidade	Cutout Size	Tensão nominal
RFU10003R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU10005R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU10013R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10015R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU5003R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5005R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5013R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU5015R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU7003R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7005R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7013R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7015R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFUM05					291 x 291mm	
RFUM0710					291 x 291mm	

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

(1) O valor na tabela é para combinação RFU + EFA500-700R5.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.