

Painel superior e inferior ventilados | Armários de instalação no solo, DPCV

Tanto a estética como a classificação IP são mantidas quando é instalado um conjunto completo de portas e painéis. Os painéis de ventilação também fornecem ventilação natural.



CARACTERÍSTICAS

Descrição: É preciso para tapar o espaço frontal superior e inferior. Com ranhuras de ventilação para dissipação do calor adicional em quadros de distribuição. O espaço restante é tapado com portas/painéis parciais DP/DPP e divisores CDH/CDHK.

Material: Chapa de aço de 1

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecção: Cumpre com o IP 20.

Requisitos de montagem: DPCV cobre 200 mm de altura do armário. Assim, para um armário de 2000 mm de altura, quando DPCV é usado, há 1800 mm espaço deixado para portas/painéis parciais.

Quantidade por embalagem: 2 painéis com material de montagem.

Espessura:	1.75mm
Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Altura 1	Altura 2	Família de produtos
DPCV0716R5	104mm	600mm	17mm	70mm	100mm	Free-Standing
DPCV0714R5	104mm	400mm	17mm	70mm	100mm	Free-Standing
DPCV0718R5	104mm	800mm	17mm	70mm	100mm	Free-Standing

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE