

Styrskena med kodning för CompactPCI/VME64x, PC



Ny generation wih styrskenor av kodningstyp för kretskort eller plug-in-enheter. Bildar ett tillförlitligt gränssnitt mellan underställets mekanik och underenheterna. Med den optimerade designen och det nya högkvalitativa plastmaterialet förbättrades inte bara stabiliteten avsevärt, utan även brandsäkerhetsegenskaperna förbättrades. Vilket innebär att materialet säkerställer låg brandfarlighet, låg röktoxicitet och densitet och uppfyller kraven i en 45545-2 (brandsäkerhet i järnvägsfordon) som ställer R22, R23 och R24 med.

DESIGN

NY generation med styrskenor av kodningstyp i plast för tillförlitlig fasthållning av kretskort eller plug-in-enheter

Avsevärt ökad stabilitet tack vare optimerad design och material av hög kvalitet (PC)

Förbättrade brandsäkerhetsegenskaper, uppfyller kraven i en 45545-2 R22, R23 och R24 med HL3

Halogenfri enligt IEC 61249-2-21

Kan klippas i horisontella skenor (Al extrudering) eller i 1,5 mm tjocka plattor

Kan skruvas fast på de horisontella skenorna typ H och R för högre krav på stötar och vibrationer

ESD-klämma finns som tillval för ledande kontakt mellan PCB och horisontell skena

Förvaringstemperatur: Från -40 oC... 130 OC

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Produkttyp: Styrskena
Typ: Kodning
Fungerar med: Underrack; Lådor; 19-tums chassi; System



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Kortdjup	Spårbredd	Färg	Material	Antal i förpackningen	Uppfyller	Yta
64568-089	160mm	2	Röd	Fiberförstärkt plast	1	EN 45545-2	

Katalognummer	Kortdjup	Spårbredd	Färg	Material	Antal i förpackningen	Uppfyller	Yta
64568-090	160mm	2	Grå	Fiberförstärkt plast	1	EN 45545-2	
24568-331	280mm	2.5	Röd, Silver	Fiberförstärkt plast, Aluminium	10	EN 45545-2	Anodiserad
24568-332	340mm	2.5	Röd, Silver	Fiberförstärkt plast, Aluminium	10	EN 45545-2	Anodiserad
24568-341	280mm	2.5	Grå, Silver	Fiberförstärkt plast, Aluminium	10	EN 45545-2	Anodiserad
24568-342	340mm	2.5	Grå, Silver	Fiberförstärkt plast, Aluminium	10	EN 45545-2	
24568-356	160mm	2	Röd	Fiberförstärkt plast	10	EN 45545-2	
24568-357	70mm	2	Röd	Fiberförstärkt plast	10	EN 45545-2	
24568-358	160mm	2	Grå	Fiberförstärkt plast	10	EN 45545-2	
24568-360	70mm	2	Grå	Fiberförstärkt plast	10	EN 45545-2	
64568-085	70mm	2	Röd	Fiberförstärkt plast	1	EN 45545-2	
64568-086	70mm	2	Grå	Fiberförstärkt plast	1	EN 45545-2	
64568-091	220mm	2	Röd	Fiberförstärkt plast	1	EN 45545-2	
64568-092	220mm	2	Grå	Fiberförstärkt plast	1	EN 45545-2	
64568-111	220mm	2.5	Röd, Silver	Fiberförstärkt plast, Aluminium	1	EN 45545-2	
64568-109	160mm	2.5	Röd, Silver	Fiberförstärkt plast, Aluminium	1	EN 45545-2	
64568-110	160mm	2.5	Grå, Silver	Fiberförstärkt plast, Aluminium	1	EN 45545-2	
64568-112	220mm	2.5	Grå, Silver	Fiberförstärkt plast, Aluminium	1	EN 45545-2	

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

