

Armário de porta única de montagem na parede em alumínio, WAS



A gama de armários de porta única de montagem na parede em alumínio WAS, com grau de proteção IP66, está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diferentes tamanhos. O risco de falha de componentes e, consequentemente, de tempo de inatividade desnecessário, é eliminado, uma vez que a água e as poeiras são impedidas de entrar no armário. A gama WAS é ideal para utilização em zonas de exposição a corrosão e condições ambientais adversas.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

CARACTERÍSTICAS

Material: Alumínio AlMg3. Corpo: 2 mm. Porta: 2,5 mm. Placa de montagem: Aço galvanizado de 2 mm.

Corpo: Dobrado e com junções soldadas. Quatro pernos M8 x 13 mm para fixação dos perfis inferiores/da placa de montagem. Para facilitar a instalação, cada canto traseiro do armário é marcado a laser para indicar precisamente onde perfurar os orifícios e fixar os suportes de montagem na parede AWS.

Porta: Superfície montada com abertura de 130°. Dobradiças amovíveis ocultas com pino fixo. Abertura à esquerda ou à direita. Pernos soldados interiores M6 com perfis de montagem para porta MMDP. A estanquidade é garantida por uma junta única de poliuretano injetado.

Em conformidade com a norma IP66 | IK 08

Fechadura: fechadura de dupla barra de 3 mm personalizada da nVent HOFFMAN com movimentos de 90° e mecanismo antivibração. Duas fechaduras para armários com alturas entre os 600 mm e os 800 mm. Bloqueio de varetas de três pontos para armários com alturas de 1000 mm e superiores. Existem outros encaixes disponíveis como acessórios.

Placa de montagem: A placa de montagem está marcada verticalmente em intervalos de 10 mm para um fácil posicionamento horizontal do equipamento. Na parte superior e inferior, existem orifícios que facilitam a fixação dos cabos. Fixa a pernos M8 soldados à parte traseira do armário. Todas as partes laterais de 800 mm e superiores são reforçadas por bordas dobradas. Utilizando um acessório AMG, a placa de montagem pode ser ajustada a qualquer profundidade.

Acesso para cabos: Sem aberturas de placa passa-cabos de série para maximizar a estanquidade.

Ligação à terra: Pernos de ligação à terra M8 x 18 mm no corpo e na cobertura, porcas M8, anilhas de ligação à terra e etiquetas de ligação à terra.

Entrega: Armário com porta e placa de montagem, perfis de montagem para porta, chave de plástico de dupla barra de 3 mm e acessórios de montagem. Chave de metal para alturas de 1000 mm e superiores. Capacidades de ligação à terra.

Ligação à terra: Pernos de ligação à terra M8 x 18 mm no corpo e na cobertura, porcas M8, anilhas de ligação à terra e etiquetas de ligação à terra.

Entrega: Armário com porta e placa de montagem; chave de plástico de dupla barra de 3 mm e acessórios de montagem. Chave de metal para alturas de 1000 mm e superiores. Capacidades de ligação à terra.

Body Thickness:	2mm
Cor:	Light Gray
Código de cor:	RAL 7035
Espessura da porta:	2.5mm
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Material:	Aluminium

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Number of Locking Devices	Tamanho do painel	Peso
WAS0403015	400mm	300mm	150mm	1	370x250mm	5.3kg
WAS0403021	400mm	300mm	210mm	1	370x250mm	5.5kg
WAS0404021	400mm	400mm	210mm	1	370x350mm	6.5kg
WAS0504021	500mm	400mm	210mm	1	470x350mm	7.9kg
WAS0505021	500mm	500mm	210mm	1	470x450mm	10.5kg
WAS0604021	600mm	400mm	210mm	2	570x350mm	10.3kg
WAS0606021	600mm	600mm	210mm	2	570x550mm	14.4kg
WAS0606030	600mm	600mm	300mm	2	570x550mm	15.6kg
WAS0806030	800mm	600mm	300mm	2	770x550mm	20.4kg
WAS0808030	800mm	800mm	300mm	2	770x750mm	23.7kg
WAS1008030	1000mm	800mm	300mm	2	970x750mm	32.2kg
WAS1208040	1200mm	800mm	400mm	2	1170x750mm	36.7kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.