


BSZ-M Concrete Screw



CARACTERISTICI

Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire

ETA assessed for anchoring in cracked and non-cracked concrete

Use in concrete with threaded rod

Removable anchor is ideal for temporary fixings

Approved for use in seismic design category C1

Material: Oțel
Finish: Electrogalvanized



SPECIFICAȚII

Table 1/2


Număr de catalog	Article Number	Screw Length (L)	Rod Size (RS)	Hex Dimension	Drill Bit Diameter	Drill Bit Diameter
BSZM6X35EG	402690	35mm	8, 10	13mm	6mm	6mm
BSZM6X55EG	402695	55mm	8, 10	13mm	6mm	6mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Embedment Depth	Torque (TQ)
BSZM6X35EG	402690	35 mm	10 N·m
BSZM6X55EG	402695	55 mm	10 N·m

Characteristic Axial Loads from ETA-20/0046

Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
BSZM6X35EG	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZM6X55EG	4.62 kN	6.61 kN	55 mm



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

