


Multi Attachment



CARACTERISTICI

Disperses load over two anchors

Minimizes the number of installed braces needed for concrete and wood structures

Ideal for deck installations

Use for both lateral and longitudinal sway brace applications

Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

Material: Oțel
Finish: Electrogalvanized



SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Article Number	Hole Size 1 (HS1)	Hole Size 2 (HS2)	A	B	C	D
CSBMA050050EG	404371	14 mm	14 mm	304.8 mm	63.5 mm	63.5 mm	228.6 mm
CSBMA050075EG	404372	20 mm	14 mm	304.8 mm	63.5 mm	63.5 mm	228.6 mm


DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Mount to structure using holes indicated in HS1.

Structure Attachment and Brace Member are not included.

FM Loads				
Part Number	Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBMA050050EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N
CSBMA050075EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

