

Mașină de debitat, NC-CUT

Tăiere canale de cabluri, șine DIN



CARACTERISTICI

Descriere: Utilajul semiautomat NC-CUT optimizează tăierea șinelor DIN și a canalelor pentru cabluri, pentru sporirea productivității manoperei și minimizarea reziduurilor la tăiere. Software-ul utilajului importă configurația deja creată a panourilor, generează o listă simplificată pentru tăiere și ghidează operatorul pe parcursul întregului proces. Opritorul de capăt motorizat elimină măsurarea manuală și evită potențialele erori umane. Adecvat pentru producția unică, producția de serie sau prefabricarea pentru utilizare ulterioară.

Sisteme interfață om-mașină: Soluție de operare modernă cu ecran tactil de 19", tastatură cu trackball și PC cu sistem de operare Windows 10 64 biți.

Imprimantă: Sunt imprimate etichete pentru a identifica fiecare componentă produsă, în vederea asigurării unei asamblări rapide și fiabile a panoului.

Material prelucrabil: Canal de cabluri cu lățimea de până la 125 mm. Șine DIN NS 15, NS 35/7,5 și NS 35/15 (conform EN 60 715). Bare colectoare NLS-CU 3/10. Lungimea de tăiere a canalelor de cabluri, șinelor DIN și barelor colectoare este limitată între 140 mm și 2200 mm.

Precizie: Tăiere precisă cu o toleranță de 0.5 mm.

Software utilaj: Software inclus pentru programare intuitivă.

Interfață: Proiectele generate cu aproape toate sistemele de planificare digitală și CAD disponibile pe piață pot fi procesate direct în software-ul utilajului, folosind fișiere .CSV sau .TXT, lista componentelor putând fi importată direct în software-ul utilajului.

Tensiune nominală: 240 V, 1~, 50 Hz.

Curent nominal: 8 / 16 A.

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish	Color
NCCUT2000	1000mm	4215mm	900mm	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere	Black, Red

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.