


Cofrete din oțel ușă dublă, MAD



Cofretele din oțel cu conținut redus de carbon cu ușă dublă din gama MAD sunt ideale pentru instalare în spații limitate, unde deschiderea unei uși simple ar ocupa prea mult spațiu în fața cofretului. Capacitatea portantă a ușilor crește, de asemenea, deoarece se împarte la două uși. Cu un grad de protecție IP 55, componentele din interiorul cofretului sunt bine protejate și fac ca acesta să fie bine adecvat pentru numeroase aplicații diferite.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

CARACTERISTICI

Material: Corp: Oțel de 1.5 mm. Placă intrare cabluri: Oțel de 1.4 mm. Ușă: Oțel de 2 mm. Contrapanou: Oțel galvanizat de 2 mm / 2.5 mm MAD1001030R5 și versiuni ulterioare.

Corp: Pliat și sudat pe margini. Patru orificii cu diametrul de 8.5 mm pentru fixarea pe perete, ștanțate în exterior cu diametrul de 20.4 mm x 2 mm, pentru a permite circulația aerului în partea posterioară a cofretului.

Ușă: Montare pe suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale detașabile fixate cu bolt demontabil. Bolțuri M6 sudate pe interior pentru montarea profilelor de ușă MMDP. Două profiluri de montaj detașabile pe ușa din partea dreaptă și două pe ușa din partea stângă. Etanșeitatea este asigurată printr-o garnitură monobloc extrudată din poliuretan.

Încuietoare: Încuietoare particularizată, cu bac dublu, pentru deschiderea facilă a ușii, butuc dublu-bit de 3 mm și mișcare la 90°. Încuietoare espagnolette în trei puncte. Alte tipuri de butuci sunt disponibile ca accesorii.

Contrapanou: Contrapanoul este marcat pe verticală la intervale de 10 mm, pentru poziționarea facilă a echipamentelor pe orizontală. Pe partea superioară și inferioară sunt orificii pentru fixarea cablurilor. Fixat pe șuruburi M8 sudate prin presiune pe partea posterioară a cofretului. Toate părțile contrapanoului, de la 800 mm în sus, sunt ranforsate prin pliarea marginilor. Prin utilizarea accesoriului AMG, poziția contrapanoului poate fi reglată pe adâncime.

Deschidere intrare cabluri: Situat în poziția posterioară îndepărtată a cofretului, pentru a facilita montarea cablajului pe contrapanou.

Protecție: IP 55 | TIP 12 | IK 10. Pentru instalarea în exterior, se recomandă utilizarea unui acoperiș de ploaie, ARF și strat de vopsea cu poliester 100% plus amorsă cu protecție la coroziune. Rezistența la coroziune trebuie luată în considerare pentru aplicațiile în exterior și în interior.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.

Livrare: Dulap cu uși și contrapanou (nu este inclus pentru numerele de articol care se termină în PER5). Profile de montare pentru două uși pe fiecare ușă. Placă (plăci) de intrare cu garnitură (garnituri), cheie cu dublu bit din metal de 3 mm și accesorii de montare. Facilități de împământare.

Body Thickness: 1.5mm
Door Thickness: 2mm
Color: Light Gray
Material: Oțel Zincat
Finish: Vopsit Pulbere
Color Code: RAL 7035

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Panel Size	Max Mounting Depth
MAD1401030R5	1400mm	1000mm	300mm	Yes	1370 x 950mm	282mm
MAD0801230PER5	800mm	1200mm	300mm	No		
MAD1201230R5	1200mm	1200mm	300mm	Yes	1170 x 1150mm	282mm
MAD1201030PER5	1200mm	1000mm	300mm	No		
MAD1401030PER5	1400mm	1000mm	300mm	No		
MAD1201030R5	1200mm	1000mm	300mm	Yes	1170 x 950mm	282mm
MAD0608030PER5	600mm	800mm	300mm	No		
MAD0801230R5	800mm	1200mm	300mm	Yes	770 x 1150mm	282mm
MAD1001030PER5	1000mm	1000mm	300mm	No		
MAD0608030R5	600mm	800mm	300mm	Yes	570 x 750mm	282mm
MAD1001030R5	1000mm	1000mm	300mm	Yes	970 x 950mm	282mm
MAD1201230PER5	1200mm	1200mm	300mm	No		

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

* Încuietoare tip espagnolette în 3 puncte.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE