


Ventilator cu montare pe acoperiș, RFU

Acest ventilator de acoperiș cu filtru RFU, cu grad de protecție IP 33 sau 54, care se montează pe acoperișul dulapului, este ușor de instalat datorită caracteristicii de fixare prin clic. Astfel, nu trebuie utilizată nicio suprafață de pe ușă. Riscul de defectare a componentelor și perioadele de nefuncționare sunt eliminate, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în cofret. Motorul fiabil al ventilatorului cu filtru garantează o ventilație constantă în fiecare cofret sau dulap în care este instalat ventilatorul.



STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

CARACTERISTICI

Descriere: Unitate de ventilație cu montare pe partea superioară a dulapului, ce asigură un debit de aer ridicat. Unitatea este ușor de instalat cu un sistem de fixare rapidă, decupajul este același pentru diferitele valori ale fluxului. Eficiența de filtrare este de 81% pentru unitățile cu IP 54.

Material: Oțel vopsit, și termoplastice turnate prin injecție (ABS-FR) cu autostingere, UL94V0.

Gamă temperaturi: De la -15 °C la +55 °C.

Tipul conexiunii: Bandă terminală.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: Unitate ventilator cu montare pe acoperiș.

Roof fan unit for mounting on the top of the enclosure providing forced ventilation

The unit is easily installed with a quick fastening system, and the required cutout is the same for the different air flow

Temperature range: -15 °C to +55 °C

Bearing Type: Ball

Protection: IP33 No filtermat; IP54 Filtermat

Color: Light Gray
Material: Oțel Zincat
Finish: Vopsit Pulbere
Color Code: RAL 7035

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Free Airflow	Height	Width	Depth	Cutout Size	Nominal Voltage
RFU5015R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU5003R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5005R5	350*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	230V
RFU5013R5	500*m³/h	125mm	436mm	436mm	291 x 291mm	115V
RFU10003R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU10015R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7005R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7013R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10013R5	1000*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU7003R5	700*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFU7015R5	550*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	115V
RFU10005R5	750*m³/h	148mm	470mm	470mm	291 x 291mm	230V
RFUM0710					291 x 291mm	
RFUM05					291 x 291mm	

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

(1) Valoarea din tabel este pentru combinația RFU + EFA500-700R5.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE