



VME64x 系统，塔式，5 U，可插拔 PSU



物料号

10836-045

VME64 塔式系统，适用于 7 个 VME64x 板 6 U，160 mm。通过可插拔电源为系统供电。风扇控制模块用于监测风扇、温度和电压。

功能

系统符合 IEC 60297 - 3 - 101, 102, 103 标准以及 IEEE 1101.1, 1101.10/11 标准；背板符合 VITA 1.1 - 1997 标准

可插拔 PSU, 19" 规格, 300 W；可选择安装第2块 PSU

VME64x 7 槽位背板, 6 U, 不带 P0 连接器的一体式 J1/J2 背板, 可选配后部 I/O, 符合 VITA 1-1994 和 1.1-1997 标准

通过 2 个风扇散热, 风道: 从前到后；通过风扇控制模块 (FCM) 控制机箱内温度

系统支持标准 VME 电路板, 6 U, 160 mm 深和可选配后部 I/O

带直流工作电压显示模块, 支持风扇和温度告警

可选择安装 5.25" DVD 驱动装置



产品属性

产品类型: 系统

插槽数: 7

类型: 塔式

背板类型: 6 U VME64 扩展

数据传输: VME64; VME2eSST

每插槽的功率: 30W

交流输入电压: 100 – 240V

气流方向: 从前到后
机架高度: 10U
电源类型: (1) 可插拔 PSU
包含电源: 是
后部 I/O: 是
符合: ANSI/VITA 1.1-1997
净重: 14.11kg
包装数量: 1

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

可应要求提供定制系统。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America	Europe	Asia	Middle East & India
All locations	Straubenhardt, Germany	Shanghai, China	Dubai, United Arab Emirates
+1.763.422.2661	+49.7082.794.0	+86.21.2412.6943	
Chat with us:	Betschdorf, France	Qingdao, China	+971.4.378.1700
nvent.com/schroff	+33.3.88.90.64.90	+86.532.8771.6101	Bangalore, India
	Warsaw, Poland	Singapore	+91.80.6715.2001
	+48.22.209.98.35	+65.6768.5800	Istanbul, Turkey
	Assago, Italy	Shin-Yokohama, Japan	+90.216.250.7374
	+39.02.932.7141	+81.45.476.0271	Chat with us:
	Chat with us:	Chat with us:	nvent.com/schroff
	nvent.com/schroff	nvent.com/schroff	



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE