

PXI-Express 系统，4 U，18 个插槽，Gen 3

物料号

14579-040



桌面式 PXI Express 机箱，适用一个最大宽度为 16 HP 的 PXI Express 系统控制器和 4 HP 宽 PXI 或 PXI Express 单板，7片

功能

PXI Express 桌面机箱, 4 U, 84 HP, 带把手和 19 英寸安装支架

1 个 16 HP 宽的 PXI Express 系统插槽, 1 个 PXI Express 定时插槽和 16 个混合插槽

超高性能 Gen 3 PCIe 交换，含一个默认四链路 (4x4) 的系统插槽

强大的散热能力，风扇噪声低, 支持单插槽 50 W 散热（假定出风口有 15K 温升）

温控风扇使空气从底部流向背面；集成式机箱监测模块 (CMM)

宽幅交流输入，电源开关位于机箱后侧, 前面板（顶部）的电源按钮 后面板外部 10 MHz 时钟输入/输出



产品属性

产品类型: 系统

插槽数: 18

类型: 桌面式

背板类型: PXI Express，4 链路配置

数据传输: PCIe Gen3

每插槽的功率: 50W
交流输入电压: 100 – 240V
气流方向: 从下到后
机架高度: 4U
电源类型: 开放式框架
包含电源: 是
后部 I/O: 否
符合: PXISA PXI-5 R1.1
PXI Express 定时插槽数量: 1
深度: 355mm
净重: 14kg
包装数量: 1

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

系统符合 IEC 60297-3-101、-102、-103 标准以及 IEEE 1101.1、1101.10/11 标准；背板，符合 PICMG 修订版 3.0 和 PXI-5 标准

可应要求提供定制系统

警告			
North America All locations +1 763 422 2661	Europe Straubenhardt, Germany +49 7082 794 0	Asia Shanghai, China +86 21 2412 6943	Middle East & India Dubai, United Arab Emirates +971 4 378 1700
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。			
Chat with us: nvent.com/schroff	Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff	Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff	Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE