

nVent CADDY Speed Link SLK med ögla



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad ögla ändfäste

Enkel och flexibel lösning för infästning mot konstruktionsdelar

Stålvajer löper runt konstruktionen och genom ögla för snabb installation

Idealisk för fastsättning mot purlin, balkar och andra konstruktionsdelar

Fungerar bra i trånga eller begränsade utrymmen

Ögla fästs direkt mot rör, ventilationskanal eller annat hängande montage

Material:	Stål;Polypropylen;Zinklegering
Yta:	Elförzinkat
Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	5:01
Uppfyller:	SMACNA HVAC-DCS




SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerdiameter	Vajerlängd	Längd (L)	Höjd (H)
SLK15L1LP	196601	1568235	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK15L1LPR2	196628		1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK15L2LP	196514	1568236	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK15L2LPR2	196629	1568180	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK15L3LP	196515	1568237	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK15L3LPR2	196630	1568181	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK15L5LP	196516	1568238	1.5 mm	5m	101.6mm	55 mm
SLK2L10LP	196606	1568246	2 mm	10m	101.6mm	55 mm
SLK2L1LP	196604	1568241	2 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK2L2LP	196543	1568242	2 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK2L3LP	196544	1568243	2 mm	3m	101.6mm	55 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerdiameter	Vajerlängd	Längd (L)	Höjd (H)
SLK2L5LP	196545	1568244	2 mm	5m	101.6mm	55 mm
SLK3L10LP	196711	1568142	3 mm	10m	101.6mm	62 mm
SLK3L2LP	196707	1568144	3 mm	2m	101.6mm	62 mm
SLK3L3LP	196708	1568145	3 mm	3m	101.6mm	62 mm
SLK3L5LP	196709	1568146	3 mm	5m	101.6mm	62 mm

Table 2/2							
Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning	Certifieringar
SLK15L1LP	196601	1568235	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK15L1LPR2	196628		19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L2LP	196514	1568236	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L2LPR2	196629	1568180	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LP	196515	1568237	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L3LPR2	196630	1568181	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L5LP	196516	1568238	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L10LP	196606	1568246	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK2L1LP	196604	1568241	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, UL, cUL
SLK2L2LP	196543	1568242	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L3LP	196544	1568243	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	SMACNA, cUL, UL
SLK2L5LP	196545	1568244	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK3L10LP	196711	1568142	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2LP	196707	1568144	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L3LP	196708	1568145	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5LP	196709	1568146	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA



WARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

