


# nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit



## DESIGN

Out of the box trapeze solution includes Telescoping Strut Replacement, wire rope with pre-assembled hook end-fitting, and two nVent CADDY Speed Link SLS locking devices

Telescopes to the desired length and is locked in place by snapping closed a spring retainer clip

Standard strut profile runs the entire length of the Telescoping Strut Replacement, allowing most standard fittings to be placed anywhere between the wire rope supports

Supports up to seven 2" (50 DN) conduits, six 2" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18" (450 mm) cable tray

Conduit and pipe can be placed directly on the strut profile, saving vertical space in buildings with limited room for installation

Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope

Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners

Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools

Installs in telescoping strut replacement without the need to insert fingers or tools into the channel

Easy to remove for applications requiring maintenance

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | TSR1220SLS3                      |
|---------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 366595                           |
| Material      | Stål<br>Zinklegering<br>Polyamid |
| Yta           | Elförzinkat<br>Förgalvaniserad   |
| Uppfyller     | SMACNA HVAC-DCS                  |
| Vajerdiameter | 3 mm                             |
| Vajerlängd    | 3m                               |
| Längd 1 (L1)  | 356 - 546 mm                     |
| Längd 2 (L2)  | 318 - 508 mm                     |
| Höjd (H)      | 35 mm                            |
| Bredd (W)     | 41 mm                            |
| Tjocklek (T)  | 1 mm                             |
| A.            | 57.6 mm                          |


Table 2/2

| Katalognummer             | TSR1220SLS3 |
|---------------------------|-------------|
| B.                        | 23.2 mm     |
| C.                        | 6.1 mm      |
| D.                        | 22.2 mm     |
| E                         | 46.5 mm     |
| Statisk belastning 1 (F1) | 1330N       |
| Statisk belastning 2 (F2) | 880N        |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Static Load 1 represents a distributed load for 12" - 20" (300 - 500 mm) installations and a point load for 12" - 16" (300 - 400 mm) installations. Static Load 2 represents a point load for 16" - 20" (400 - 500 mm) installations.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

